

PHILIPS

Sijalka z žarilno nitko

Reflektorska svetilka z žarilno nitko

60 W

Motna

Vznožek E27

871150004366578



Barvna reflektorska sijalka iz stisnjenega stekla

Barvna svetilka PAR je idealna za zabavno osvetlitev, restavracije, plesne dvorane, diskoteke, fontane in svetlobne prireditve. Zaradi vodotesne zasnove iz stisnjenega stekla je idealna za uporabo v zaprtih prostorih in na prostem.

Ni primerno za osvetlitev gospodinjstva

- Za okrasne barvne učinke

Čudovite barve

- Vrhunska prevleka

Primerno za uporabo v zaprtih prostorih in na prostem

- Na vremenske pogoje odporna barvna prevleka

Značilnosti

Za okrasne barvne učinke

Bogate nasičene barve za popestritev vzdušja

Vrhunska prevleka

Na vremenske pogoje odporna barvna prevleka

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Vtičnica: E27
- Premaz sijalke: Motna
- Možnost zatemnitve: Da

Dimenzije sijalke

- Višina: 104,5 mm
- Širina: 63 mm

Trpežnost

- Nominalna življenjska doba: 1.000

Svetlobne značilnosti

- Uporaba: Poudarjena svetloba
- Indeks prikaza barv (CRI): 100

Namestitev svetila

- Oblika: NR63
- Napetost: 230

Poraba energije

- Poraba energije: 60

Nazivne vrednosti

- Predvidena življenjska doba: 1.000

Tehnične specifikacije

- Možnost zatemnitve: Da
- Vznožni podstavek: E27

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8711500043665
- Neto teža: 25,97 g
- Bruto teža: 38,17 g
- Višina: 10,5 cm
- Dolžina: 6,2 cm
- Širina: 6,2 cm



Datum izdaje: 2025-09-17
Različica: 0.743

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com