

PHILIPS

Okrogla
fluorescentna sijalka

Master T5

55 W

2GX13

Topla bela

871150064279025



Svetel in eleganten dom s tanko sijalko

Svetel in eleganten dom s tanko sijalko

Varčuje z energijo

- Varčuje z energijo

Poskrbi za močno svetlobo

- Živahno doživetje z močnejšo svetlobo

Izjemna učinkovitost z visoko svetilnostjo v lumnih

- Visoka začetna svetilnost

Značilnosti

Varčuje z energijo

Bright boost

Visokoučinkovita fluorescentna svetloba v kombinaciji s tehnologijo

BrightBoost za vrhunski prikaz barv in močnejšo svetlobo

Visoka začetna svetilnost

Visoka svetilnost omogoča kakovostnejšo in močnejšo osvetlitev ter s tem za bolj živahno domače okolje.

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Vtičnica: 2GX13
- Tehnologija: Varčna svetilka
- Možnost zatemnitve: Da

Dimenzije sijalke

- Višina: 305 mm
- Širina: 18 mm

Trpežnost

- Faktor vzdrževanja svetlobnega toka: 0.85
- Nominalna življenjska doba: 12.000

Svetlobne značilnosti

- Indeks prikaza barv (CRI): 81
- Barvna temperatura: 3000 K
- Nazivni svetlobni tok: 4210 lm
- Korelirana barvna temperatura (nom.): 3000 K
- Svetlobni tok: 4.210 lm
- Svetlobni izkoristek (ocenjeno) (nom.): 76 lm/W

Poraba energije

- Napetost: 230 V
- Oznaka za energetske učinkovitost (EEL): G
- Poraba energije: 55,7

Tehnične specifikacije

- Frekvenca: 50
- Oblika: Okrogla
- Kromatska koordinata Y: 0,403
- Kromatska koordinata X: 0,44
- Registrska številka za EPREL: 423622
- Referenca za merjenje toka: Sphere
- Možnost zatemnitve: Da
- Vznožni podstavek: 2GX13



Datum izdaje: 2025-08-30
Različica: 0.827

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com