

# PHILIPS


Svetlobni trak 5 m  
RGB

Svetlobni trakovi


RGB

Prozorna

Možnost zatemnitve; RGB



8718696164242



## Obarvajte svoj svet s svetlobnimi trakovi LED Philips Lightstrips

Daljinski upravljalnik omogoča enostavno upravljanje tega svetlobnega traku in prilagajanje na ustrezno raven zatemnitve. Spremenite barvo po svojih željah s 30 vnaprej določenimi barvami. Svetlobne trakove LED Philips Lightstrips je enostavno namestiti, razrezati na željeno velikost in prilepiti na katero koli površino

### Enostavna namestitev

- Odrežite po meri

### Pripravljeno za takojšnjo uporabo

- Plug-and-play: enostavna namestitev

### Upravljanje

- Priložen daljinski upravljalnik za vaše večje udobje

# Značilnosti

## Odrežite po meri

Enostavno izrežite svetlobne trakove, da se prilagajo vašim prostorom. Oznake za rez na svetlobnem traku kažejo, kje lahko režete.

## Plug-and-play: enostavna namestitvev

Naše svetlobne trakove plug-and-play je enostavno namestiti, da lahko takoj uživate v njih. Vse, kar potrebujete, je priloženo v škatli.

## Priložen daljinski upravljalnik za vaše večje udobje

Izberite različne barve svetlobe, ravni zatemnitve ter izbirajte med prednastavljenimi nastavitvami svetlobe.

# Specifikacije

## Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Možnost zatemnitve: Da

## Zasnova in izdelava

- Barva: Prozorna
- Material: Plastika

## Trpežnost

- Število ciklov vklopa/izklopa: 15.000
- Nominalna življenjska doba: 20.000

## Specifikacije okolja

- Odlaganje izdelka: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

## Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Možnost zatemnitve z daljinskim upravljalnikom: Ne
- Vgrajena LED-sijalka: Da
- Stikalo za vklop/izklop na kablu: Da
- Napajalni adapter je priložen: Da
- Priložen daljinski upravljalnik: Ne

## Svetlobne značilnosti

- Kot snopa: 110 stopinj
- Indeks prikaza barv (CRI): 45
- Svetlobni izkoristek (ocenjeno) (nom.): 20 lm/W

## Svetlobna veriga/svetlobni trak

- Možnost razširitev: Ne

## Razno

- Posebej zasnovano za: Spalnica, Dnevna soba, Jedilnica, Kuhinja, Pisarna, Dvorana
- Slog: Sodobno
- Tip: Svetlobni trakovi
- Udobje oči: Ne
- Dodatne funkcije: Možnost zatemnitve, 16 mil. barv

## Druge značilnosti

- Tok v sijalki: 200 mA

## Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 0,205 kg
- Skupna višina: 2,6 mm
- Celotna dolžina: 5.000 mm
- Skupna širina: 10 mm

## Vzdrževanje

- Garancija: 2 leti

## Tehnične specifikacije

- Skupna svetilnost v lumnih, nosilec: –
- Barva svetlobe: RGB
- Omrežno napajanje: AC 220–240
- Koda IP: IP20 | zaščiteno pred stikom s prsti
- Zaščitni razred: Razred II – dvojno izolirano

## Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8718696164242
- Neto teža: 0,28 kg
- Bruto teža: 0,32 kg
- Višina: 16 cm
- Dolžina: 5,5 cm
- Širina: 16 cm



Datum izdaje: 2025-08-30  
Različica: 0.453

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)