

PHILIPS


Svetlobni trak 2 m

Svetlobni trakovi

3500K

Prozorna

8718696164273



Vrhunska svetloba in slog

Linearna prijetna svetloba za vaš prostor

Dopolni vaš prostor

- Kompaktna velikost za majhne prostore

Material in končna obdelava


- Visokokakovosten material

Značilnosti

Kompaktna velikost za majhne prostore

Popolno prileganje za majhne prostore

Visokokakovosten material



Trajen in privlačen kovinski material za privlačno in dolgotrajno naložbo.

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih

Zasnova in izdelava

- Barva: Prozorna
- Material: Plastika

Trpežnost

- Število ciklov vklopa/izklopa: 15.000
- Nominalna življenjska doba: 20.000 h

Specifikacije okolja

- Disposal of the product: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Nastavljiva glava reflektorja: Ne
- Možnost zatemnitve z daljinskim upravljalnikom: Ne
- Vgrajena LED-sijalka: Da
- Stikalo za vklop/izklop na kablu: Da
- Napajalni adapter je priložen: Da
- Priložen daljinski upravljalnik: Ne

Svetlobne značilnosti

- Kot snopa: 110 stopinj
- Skladnost barv: 6 SDCM
- Indeks prikaza barv (CRI): 80

Svetlobna veriga/svetlobni trak

- Možnost razširitev: Ne

Razno

- Posebej zasnovano za: Spalnica, Dnevna soba, Jedilnica, Kuhinja, Domača pisarna, Hodnik
- Slog: Sodobno
- Tip: Svetlobni trakovi
- Udobje oči: Ne

Druge značilnosti

- Tok v sijalki: 100 mA
- Učinkovitost: 87 lm/W

Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 0,116 kg
- Višina: 0,26 cm
- Dolžina: 200 cm
- Širina: 0,8 cm

Vzdrževanje

- Garancija: 2 leti

Tehnične specifikacije

- Skupna svetilnost v luminih, nosilec: 830
- Barva svetlobe: 3500
- Omrežno napajanje: AC 220–240
- Nosilec, možnost zatemnitve: Ne
- Moč priložene sijalke: 9
- Koda IP: IP20
- Zaščitni razred: Razred II

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8718696164273
- Neto teža: 0,17 kg
- Bruto teža: 0,21 kg
- Višina: 13,5 cm
- Dolžina: 5,5 cm
- Širina: 13,5 cm



Datum izdaje: 2025-05-01
Različica: 0.364

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com