

PHILIPS


Svetlobni trak 2 m
RGB

Svetlobni trakovi


RGB

Prozorna

Možnost zatemnitve; RGB



8718696164280



Barvita svetloba, ki ustreza vašemu razpoloženju

Spremenite osvetlitev tako, da bo ustrezala vašim potrebam.

Dopolni vaš prostor

- Kompaktna velikost za majhne prostore

Material in končna obdelava


- Visokokakovosten material

Značilnosti

Kompaktna velikost za majhne prostore

Popolno prileganje za majhne prostore

Visokokakovosten material



Trajen in privlačen kovinski material za privlačno in dolgotrajno naložbo.

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Možnost zatemnitve: Da

Zasnova in izdelava

- Barva: Prozorna
- Material: Plastika

Trpežnost

- Število ciklov vklopa/izklopa: 15.000
- Nominalna življenjska doba: 20.000

Specifikacije okolja

- Disposal of the product: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Nastavljiva glava reflektorja: Ne
- Možnost zatemnitve z daljinskim upravljalnikom: Ne
- Vgrajena LED-sijalka: Da
- Stikalo za vklop/izklop na kablu: Da
- Napajalni adapter je priložen: Da
- Priložen daljinski upravljalnik: Ne

Svetlobne značilnosti

- Kot snopa: 110 stopinj
- Indeks prikaza barv (CRI): 45

Svetlobna veriga/svetlobni trak

- Možnost razširitev: Ne

Razno

- Posebej zasnovano za: Spalnica, Dnevna soba, Jedilnica, Kuhinja, Domača pisarna, Hodnik
- Slog: Sodobno
- Tip: Svetlobni trakovi
- Udobje oči: Ne
- Dodatne funkcije: Možnost zatemnitve, 16 mil. barv

Druge značilnosti

- Tok v sijalki: 95 mA
- Učinkovitost: 18 lm/W

Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 0,116 kg
- Višina: 0,26 cm
- Dolžina: 200 cm
- Širina: 1 cm

Vzdrževanje

- Garancija: 2 leti

Tehnične specifikacije

- Skupna svetilnost v luminih, nosilec: –
- Barva svetlobe: RGB
- Omrežno napajanje: AC 220–240
- Koda IP: IP20
- Zaščitni razred: Razred II

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8718696164280
- Neto teža: 0,17 kg
- Bruto teža: 0,21 kg
- Višina: 13,5 cm
- Dolžina: 5,5 cm
- Širina: 13,5 cm



Datum izdaje: 2025-05-13
Različica: 0.359

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com