

PHILIPS

Sijalka

LED

40 W

E27

8718696167779



Dopolnite klasičen videz

Ta Philipsov klasični kabel je kombinacija kabla iz tkanine in kovinske doze klasičnega videza, ki v vaš življenjski prostor vnese klasični pridih. Uporabite ga skupaj s sijalko LED E27 iz serije Philipsovih klasičnih sijalk, da dopolnite videz.

Zasnovano za dnevno sobo in spalnico

- Visokokakovosten material
- Nastavljiva dolžina kabla

Izberite enostavno zamenjavo za stare žarnice

- Kabel

Značilnosti

Visokokakovosten material [kabel]

Ta čudovit kabel iz tkanine zagotavlja, da svetilka po namestitvi visi ravno. Mat satenasta površina kovinske doze pa poudari starinski videz sijalke.

Nastavljiva dolžina kabla [kabel]

Kabel je popolnoma nastavljiv za različne višine, kar vam omogoča, da ustvarite elegantno dinamično kombinacijo viseče osvetlitve nad kuhinjskim otokom in jedilno mizo.

Kabel

Sijalke Philips lahko uporabljate skupaj z enim od kablov Philips ter tako opremite prostore z ujemajočo osvetlitvijo, ki bo v vaš dom vnesla pridih industrijskih časov.

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Oblika svetilke: Dodatek
- Vtičnica: E27
- Možnost zatemnitve: Ne

Trpežnost

- Faktor vzdrževanja svetlobnega toka: 70%
- Število ciklov vklopa/izklopa: 25.000
- Nominalna življenjska doba: 10.950

Svetlobne značilnosti

- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: takojšnja polna svetloba
- Svetlobni izkoristek (ocenjeno) (nom.): 0,00 lm/W

Razno

- Dodatne funkcije: Dekorativa

Druge značilnosti

- Tok v sijalki: 330 mA
- Učinkovitost: 0 lm/W
- Oznaka CE: Da
- Skladno z direktivo EU RoHS: Da

Poraba energije

- Koeficient moči: 0.5
- Napetost: 120–240 V
- Moč: 40 W
- Poraba energije: 40 W

Dimenzije in teža izdelka

- Dolžina: 10,7 cm

Nazivne vrednosti

- Nazivna moč: 40 W

Tehnične specifikacije

- Frekvenca: 50–60 Hz
- Line Frequency: 50 to 60 Hz
- Vznožni podstavek: E27

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8718696167779
- Neto teža: 0,43 kg
- Bruto teža: 0,48 kg
- Višina: 16,9 cm
- Dolžina: 7,1 cm
- Širina: 16,9 cm



Datum izdaje: 2025-05-10
Različica: 0.1039

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com