

PHILIPS

Linearna svetilka Projectline

Svetilo LED

120 cm

Topla bela svetloba 2700 K

5000 lm

Široka porazdelitev svetlobe



8718696169391



Profesionalna kakovost za vaš projekt

Energijsko učinkovite LED-svetilne letve, profesionalne LED-luči za različne namene. Letvena luč ProjectLine podpira varčevanje z energijo in je uporabna za širok nabor aplikacij. Široka porazdelitev svetlobe. Svetlobna letev je primerna za stensko (horizontalno) in stropno montažo.

Okolju prijazna izbira

- Varčevanje z energijo od trenutka, ko vklopite stikalo

Izberite za visokokakovostno svetlobo

- Lahko zaupate temu, kar piše na Philipsovi embalaži

Trpežnost

- Dolga življenjska doba do 15.000 ur

Značilnosti

Energijska učinkovitost

Vse Philipsove energijsko varčne sijalke varčujejo z energijo od trenutka, ko vklopite stikalo. V času svoje življenjske dobe porabijo manj kW, zato je tudi račun za električno energijo nižji. Raven varčevanja z energijo je odvisna od vrste sijalke in tehnologije.

Zanesljiva kakovost

Philips drži svoje obljube glede delovanja sijalk. Lahko zaupate temu, kar piše na Philipsovi embalaži o svetilnosti, življenjski dobi in moči, ki ustreza sijalkam z žarilno nitko.

Dolga življenjska doba do 15.000 ur

Philipsova tehnologija LED življenjsko dobo vašega izdelka podaljša na do 15.000 ur.

Specifikacije

Zasnova in izdelava

- Barva ohišja: Bela
- Material ohišja: Polikarbonat
- Površina optičnega pokrova/leče: Opalno
- Material za optični pokrov/lečo: Polikarbonat
- Oblika optičnega pokrova/leče: Ukrivljena
- Tip optičnega pokrova/leče: Polikarbonat

Trpežnost

- Temperaturni obseg okolja: od -10 do +35 °C

Specifikacije okolja

- Sustainability rating: -

Garancija

- Garancijska doba: 1 leto

Svetlobne značilnosti

- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Toleranca svetlobnega toka: -10% / +10%
- Color Code: 827 topla bela
- Konstantna svetilnost: Ne
- Korelirana barvna temperatura (nom.): 2700
- Init. Color Rendering Index Tolerance: 0
- Začetna barvnost: (0.46,0.42)<5
- Šifra družine svetilk: 50S | LED module, system flux 5000 lm
- Light source engine type: LED
- Zamenljiv svetlobni vir: Ne
- Širjenje svetlobnega snopa svetila: 120°
- Svetlobni tok: 5.000 lm
- Najvišja stopnja zatemnitve: Ni na voljo
- Optični material: Polikarbonat
- Optični tip: širok snop
- Zunanji optični tip: -
- Reflektorski material: Aluminij
- Delovna temperatura okolja Tq: 25 °C
- Stroboskopski učinek: 1,6
- Enotna ocena bleščanja CEN: Not applicable
- Svetlobni izkoristek (ocenjeno) (nom.): 100 lm/W
- Delež svetlobe nad vodoravnico: 5

Razno

- Posebej zasnovano za: Hotel in restavracija, Vrt in terasa
- Dodatne funkcije: ProjectLine, Vodoodporna

Druge značilnosti

- Oznaka CE: Da
- Oznaka ENEC: –
- Skladno z direktivo EU RoHS: Da
- Fotobiološko tveganje: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778

Napajanje

- Vhodna napetost: 220–240
- Vzgonski tok: 5,8 A
- Čas zagona: 0,064 ms
- Faktor moči (frakcija): 0.9

Poraba energije

- Poraba energije: 50
- Toleranca porabe energije: +/-10%

Dimenzije in teža izdelka

- Skupna višina: 62 mm
- Celotna dolžina: 1.170 mm
- Skupna širina: 115 mm

Tehnične specifikacije

- Zaščitni razred: Razred II
- Kabel: 2 × 0,75 mm², 0,2-m kabel brez vtiča
- Povezava: 2 Vtični priključek, 2-polni
- Nadzorni vmesnik: –
- Gonilnik/napajalnik/transformator: Napajalnik (vklop/izklop)
- Gonilnik vključen: Da
- Fixation material: Nerjavno jeklo
- Znak vnetljivosti: Za namestitev na običajno vnetljive površine
- Vrednost migetanja (PstLM): 1
- Preskus žarilne žice: Temperatura 650 °C, trajanje 30 s
- Zaščitna koda pred vdorom: IP20 | No protection
- Line Frequency: 50 or 60
- Meh. koda za zaščito pred udarci: IK03 | 0,3 J
- Montažna naprava: Nosilec za namestitev
- Število krmilnih enot: 1 enota
- Število izdelkov na MCB 16 A tipa B: 17
- Primerno za naključno preklapljanje: Ni na voljo
- Surge Protection (Common/Differential): 1.5/1.5
- Možnost zatemnitve: Ne

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8718696169391
- Neto teža: 1,17 kg
- Bruto teža: 1,39 kg
- Višina: 6,6 cm
- Dolžina: 122 cm
- Širina: 12 cm



Datum izdaje: 2025-06-14
Različica: 0.185

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com