

PHILIPS

Vodoodporna
svetilka Projectline

Svetilo LED

60 cm

Topla bela svetloba 2700 K

2200 lm

Široka porazdelitev svetlobe



8718696169452



Profesionalna kakovost za vaš projekt

Vodoodporne LED-luči, vodotesne (luči, odporne na vremenske vplive), robustne LED sijalke za industrijsko uporabo, s široko porazdelitvijo svetlobe. Vodoodporna svetilka ProjectLine je robustna (IK06) in zaščitena pred vdorom prahu ter pršenjem vode iz katere koli smeri (razsvetljava IP65). Možno jo je montirati na steno (horizontalno), strop ali viseče. Idealna za splošno osvetlitev (za delo), skladišča, garaže in kleti, saj ustvarja toplo belo svetlobo.

Okolju prijazna izbira

- Varčevanje z energijo od trenutka, ko vklopite stikalo

Izberite za visokokakovostno svetlobo

- Lahko zaupate temu, kar piše na Philipsovi embalaži

Trpežnost

- Dolga življenjska doba do 15.000 ur

Značilnosti

Energijska učinkovitost

Vse Philipsove energijsko varčne sijalke varčujejo z energijo od trenutka, ko vklopite stikalo. V času svoje življenjske dobe porabijo manj kW, zato je tudi račun za električno energijo nižji. Raven varčevanja z energijo je odvisna od vrste sijalke in tehnologije.

Zanesljiva kakovost

Philips drži svoje obljube glede delovanja sijalk. Lahko zaupate temu, kar piše na Philipsovi embalaži o svetilnosti, življenjski dobi in moči, ki ustreza sijalkam z žarilno nitko.

Dolga življenjska doba do 15.000 ur

Philipsova tehnologija LED življenjsko dobo vašega izdelka podaljša na do 15.000 ur.

Specifikacije

Zasnova in izdelava

- Barva: Bela
- Material: PVC
- Površina optičnega pokrova/leče: Opalno
- Material za optični pokrov/lečo: Polikarbonat
- Oblika optičnega pokrova/leče: Ukrivljena
- Tip optičnega pokrova/leče: Polikarbonat

Trpežnost

- Temperaturni obseg okolja: od -10 do +35 °C

Specifikacije okolja

- Sustainability rating: -

Svetlobne značilnosti

- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Toleranca svetlobnega toka: -10% / +10%
- Color Code: 827 topla bela
- Konstantna svetilnost: Ne
- Korelirana barvna temperatura (nom.): 2700
- Init. Color Rendering Index Tolerance: 0
- Začetna barvnost: (0.46,0.42)<5
- Šifra družine svetilk: 22S | LED Module, system flux 2200 lm
- Light source engine type: LED
- Zamenljiv svetlobni vir: Ne
- Širjenje svetlobnega snopa svetila: 120°
- Svetlobni tok: 2.200 lm
- Najvišja stopnja zatemnitve: Ni na voljo
- Optični material: Polikarbonat
- Optični tip: širok snop
- Zunanji optični tip: -
- Reflektorski material: Aluminij
- Delovna temperatura okolja Tq: 25 °C
- Stroboskopski učinek: 1,6
- Svetlobni izkoristek (ocenjeno) (nom.): 91 lm/W
- Enotna ocena bleščanja CEN: Not applicable
- Delež svetlobe nad vodoravnico: 10

Razno

- Dodatne funkcije: ProjectLine

Druge značilnosti

- Oznaka CE: Da
- Oznaka ENEC: –
- Skladno z direktivo EU RoHS: Da
- Fotobiološko tveganje: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778

Napajanje

- Vhodna napetost: 220–240
- Vzgonski tok: 3,6 A
- Čas zagona: 0,05 ms
- Faktor moči (frakcija): 0.9

Poraba energije

- Poraba energije: 24
- Toleranca porabe energije: +/-10%

Dimenzije in teža izdelka

- Skupna višina: 65 mm
- Celotna dolžina: 575 mm
- Skupna širina: 120 mm

Vzdrževanje

- Garancija: 1 leto

Tehnične specifikacije

- Koda IP: IP65 | Odporno na prah in na curek
- Zaščitni razred: Razred II – dvojno izolirano
- Kabel: 2 × 0,75 mm², 0,2-m kabel brez vtiča
- Povezava: 2 Vtični priključek, 2-polni
- Nadzorni vmesnik: –
- Možnost zatemnitve: Ne
- Gonilnik/napajalnik/transformatore: Napajalnik (vklop/izklop)
- Gonilnik vključen: Da
- Fixation material: Nerjavno jeklo
- Znak vnetljivosti: Za namestitev na običajno vnetljive površine
- Vrednost migetanja (PstLM): 1
- Preskus žarilne žice: Temperatura 650 °C, trajanje 30 s
- Line Frequency: 50 or 60
- Meh. koda za zaščito pred udarci: IK07 | 2 J ojačano
- Montažna naprava: Nosilec za namestitev
- Število krmilnih enot: 1 enota
- Število izdelkov na MCB 16 A tipa B: 33
- Primerno za naključno preklapljanje: Ni na voljo
- Surge Protection (Common/Differential): 1.5/1.5

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8718696169452
- Neto teža: 0,75 kg
- Bruto teža: 0,87 kg
- Višina: 7 cm
- Dolžina: 61,5 cm
- Širina: 12,5 cm



Datum izdaje: 2025-09-17
Različica: 0.199

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com