

PHILIPS

Navzdol
usmerjena svetilka

Funkcionalno

MESON



8718696171004



Prijetna svetloba LED, ki je prijazna do oči

Philipsova svetila LED zagotavljajo svetlobo, zasnovano za udobje vaših oči.

Preprosta uporaba

- Gre za nevpadljiva in diskretna svetila, ki so primerna za sobe z nizkimi stropi.

Svetlobni učinek

- Močna svetloba z enakomerno porazdelitvijo

Varnost

- Brez škodljivega sevanja UV

Montaža

- Za enostavno montažo je vgrajen gonilnik s priključkom.

Trpežnost

- Dolga življenjska doba do 15.000 ur

Značilnosti

Primerno za nizke stropetanka oblika Močna svetloba z enakomerno porazdelitvijo

Če želite resnično osvetliti svoje prostore, izberite to svetilko, ki omogoča enakomerno porazdelitev svetlobe.

Brez škodljivega sevanja UV

Izdelek je zasnovan tako, da prepreči morebitno škodljivo sevanje UV.

Za enostavno montažo je vgrajen gonilnik s priključkom.

Omogoča varno in enostavno montažo, za katero ne potrebujete znanja ali ožičenja.

Dolga življenjska doba do 15.000 ur

Philipsova tehnologija LED življenjsko dobo vašega izdelka podaljša na do 15.000 ur.

Specifikacije

Zasnova in izdelava

- Barva: Bela
- Material: Plastika

Trpežnost

- Nominalna življenjska doba: 15.000

Specifikacije okolja

- Disposal of the product: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Nastavljiva glava reflektorja: Ne
- Možnost zatemnitve z daljinskim upravljalnikom: Ne
- Vgrajena LED-sijalka: Da
- Priložen daljinski upravljalnik: Ne

Svetlobne značilnosti

- Kot snopa: 110 stopinj
- Indeks prikaza barv (CRI): 80

Razno

- Udobje oči: Da

Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 0,11 kg
- Višina: 4,7 cm
- Dolžina: 14 cm
- Dolžina vgradnega dela: 105 mm
- Širina: 14 cm

Vzdrževanje

- Garancija: 1 leto

Tehnične specifikacije

- Skupna svetilnost v luminih, nosilec: 900
- Barva svetlobe: 3000
- Omrežno napajanje: 220-240
- Nosilec, možnost zatemnitve: Ne
- Moč priložene sijalke: 13
- Koda IP: IP20
- Zaščitni razred: Razred II

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8718696171004
- Neto teža: 0,06 kg
- Bruto teža: 0,08 kg
- Višina: 143 mm
- Dolžina: 54 mm
- Širina: 151 mm



Datum izdaje: 2025-05-24
Različica: 0.183

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com