

PHILIPS

Vgradna svetilka
Pomeron

Vgradne svetilke

4000 K

Bela

Možnost zatemnitve



8718696173824



En nosilec. Vaše stikalo. Tri nastavitve osvetlitve.

Ustvarite ustrezno vzdušje tako, da spremenite svetlost. Philipsova stropna svetilka LED SceneSwitch omogoča tri nastavitve svetlosti, ki jih lahko uporabite v katerem koli trenutku. Ne potrebujete zatemnilnega stikala ali dodatnih priključkov – dovolj je že obstoječe stikalo.

Dopolni vaš prostor

- Dekorativen kovinski videz

Svetlobni učinek

- Močen in usmerjen svetlobni snop

Varnost

- Brez škodljivega sevanja UV

Upravljanje

- Zatemnitev po korakih

Trpežnost

- Dolga življenjska doba do 15.000 ur

Značilnosti

Dekorativen kovinski videz

Sodoben kovinski videz doda poseben pridih.

Močen in usmerjen svetlobni snop

Svetlobo usmerite na predmete, jedilno mizo ali drugo notranjo opremo, da postavite v ospredje želeni styling.

Brez škodljivega sevanja UV

Izdelek je zasnovan tako, da prepreči morebitno škodljivo sevanje UV.

Zatemnitev po korakih

V paleti različnih zatemnitev izberite tisto, ki bo ustrezala trenutnemu vzdušju.

Dolga življenjska doba do 15.000 ur

Philipsova tehnologija LED življenjsko dobo vašega izdelka podaljša na do 15.000 ur.

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih

Zasnova in izdelava

- Barva: Bela
- Material: Kovina, Plastika

Trpežnost

- Število ciklov vklopa/izklopa: 7.500

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Nastavljiva glava reflektorja: Da
- Možnost zatemnitve z daljinskim upravljalnikom: Ne
- Vgrajena LED-sijalka: Da
- Priložen daljinski upravljalnik: Ne

Svetlobne značilnosti

- Kot snopa: 30 stopinj
- Skladnost barv: 5 SDCM
- Indeks prikaza barv (CRI): 80

Razno

- Posebej zasnovano za: Spalnica, Dnevna soba, Jedilnica, Kuhinja, Domača pisarna
- Slog: Sodobno
- Tip: Vgradne svetilke
- Udobje oči: Da
- Dodatne funkcije: Možnost zatemnitve

Druge značilnosti

- Tok v sijalki: 60 mA
- Učinkovitost: 57 lm/W

Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 0,127 kg
- Dolžina odprtine za izrez: 7,0 cm
- Širina odprtine za izrez: 7,0 cm
- Višina: 6,2 cm
- Dolžina: 9 cm
- Dolžina vgradnega dela: 3,15 cm
- Širina: 9 cm

Vzdrževanje

- Garancija: 2 leti

Tehnične specifikacije

- Življenjska doba do: 15.000 h
- Premer: 107,4 mm
- Skupna svetilnost v lumnih, nosilec: 450
- Barva svetlobe: 4000
- Omrežno napajanje: AC 220–240
- Nosilec, možnost zatemnitve: Stopenjsko zatemnjevanje – ne uporabljajte z zatemnilnim stikalom
- LED: Da
- Moč priložene sijalke: 7
- Koda IP: IP20
- Zaščitni razred: Razred II

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8718696173824
- Neto teža: 0,13 kg
- Bruto teža: 0,19 kg
- Višina: 8,8 cm
- Dolžina: 9,3 cm
- Širina: 9,3 cm
- Številka materiala (12NC): 915005808801



Datum izdaje: 2024-04-23
Različica: 0.218

© 2024 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com