

PHILIPS

Podolgovata prozorna
sijalka z žarilno nitko 40
W B35 E14 x 6

LED

2700 K


470 lm

15000h

Brez možnosti zatemnitve



8718696775035



Prozorne podolgovate sijalke LED dom polepšajo s sijočo svetlobo

Znane oblike, ki so vam všeč. Videti so kot tradicionalne sijalke z žarilno nitko, a porabijo okoli 80 % manj energije. Širok kot svetlobnega snopa zagotavlja popolno porazdelitev svetlobe po vsem prostoru.

Visokokakovostna svetloba

- Izdelana za udobje vaših oči

Izberite sonaravno rešitev

- Do 90-odstotni prihranek energije

Ustvarite pravo svetlobo za svoj dom

- Idealno za splošno osvetlitev prostora

Značilnosti

Izdelano za udobje vaših oči



Bleščeča osvetlitev močno obremenjuje oči. Če je luč presvetla, se vam blešči, če je prešibka, se zdi, kot da utripa. Zdaj lahko nežno osvetlite svoj dom z LED-svetilkami, ki so zasnovane tako, ne obremenjujejo oči in ustvarijo popolno vzdušje v vašem domu.

Do 90-odstotni prihranek energije



Uživajte v varčnosti sijalk LED, ne da bi pri tem morali žrtvovati kakovost svetlobe. Če zamenjate svoje obstoječe halogenske sijalke ali sijalke z žarilno nitko, energetske stroške takoj zmanjšate za več kot 90 %

Idealno za splošno osvetlitev



Philipsove standarde LED-sijalke za vse potrebe zagotavljajo sodobno in idealno splošno osvetlitev prostorov.

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Oblika svetilke: Neusmerjena podolgovata
- Vtičnica: E14
- Možnost zatemnitve: Ne
- Premaz sijalke: Prozorna
- Bulb Material: Glass

Trpežnost

- Število ciklov vklopa/izklopa: 20.000
- Nominalna življenjska doba: 15.000

Specifikacije okolja

- Odlaganje izdelka: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Svetlobne značilnosti

- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Barvna temperatura: 2700 K
- Nazivni svetlobni tok: 470 lm
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: 0.5
- Svetlobni izkoristek (ocenjeno) (nom.): 109 lm/W

Razno

- Udobje oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort

Priložena dokumentacija

- številka EAN: 8718696775035
- EOC: 871869677503500
- Ime izdelka: LED classic 40W B35 E14 WW CL ND 6CT/4

Poraba energije

- Koeficient moči: 0.41
- Napetost: 220-240 V
- Moč enakovredne navadne sijalke: 40 W
- Oznaka za energetske učinkovitost (EEL): F
- Poraba energije: 4,3 W

Dimenzije in teža izdelka

- Skupna višina: 97 mm
- Celotna dolžina: 97 mm
- Skupna širina: 35 mm

Tehnične specifikacije

- Frekvenca: 50-60
- Registrska številka za EPREL: 387402

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8718696775035
- Neto teža: 0,22 kg
- Bruto teža: 0,39 kg
- Višina: 11,4 cm
- Dolžina: 6,1 cm
- Širina: 16,9 cm



Datum izdaje: 2025-09-24
Različica: 0.1208

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com