

PHILIPS

Prozorna sijalka z žarilno
nitko 75 W A60 E27

LED

2700 K

1055 lm

15000h



8718699665302



Popolnoma edinstvena sijalka

Znane oblike, ki so vam všeč. Videti so kot tradicionalne sijalke z žarilno nitko, a porabijo okoli 80 % manj energije. Širok kot svetlobnega snopa zagotavlja popolno porazdelitev svetlobe po vsem prostoru.

Visokokakovostna svetloba

- Izdelana za udobje vaših oči

Izberite enostavno zamenjavo za stare žarnice

- Podobna oblika in velikost kot pri standardnih halogenskih žarnicah

Ustvarite pravo svetlobo za svoj dom

- Idealno za splošno osvetlitev prostora

Več kot samo osvetlitev

- Starinski slog, moderna LED-tehnologija

Značilnosti

Izdelano za udobje vaših oči



Bleščeča osvetlitev močno obremenjuje oči. Če je luč presvetla, se vam blešči, če je prešibka, se zdi, kot da utripa. Zdaj lahko nežno osvetlite svoj dom z LED-svetilkami, ki so zasnovane tako, ne obremenjujejo oči in ustvarijo popolno vzdušje v vašem domu.

Podobna oblika in velikost kot pri standardnih halogenskih sijalkah



Standardna LED-sijalka čudovito oblikovane zasnove in tradicionalnih dimenzij poskrbi za moderno in energijsko varčno osvetlitev. Je idealna okolju prijazna zamenjava za standardne halogenske žarnice.

Starinski slog, moderne LED-sijalke

LED-sijalke Classic imajo standardno varčno LED-tehnologijo. Uživate v starinskem videzu sijalke z najsodobnejšo tehnologijo.

Idealno za splošno osvetlitev



Philipsove standarde LED-sijalke za vse potrebe zagotavljajo sodobno in idealno splošno osvetlitev prostorov.

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Oblika svetilke: Neusmerjena sijalka
- Vtičnica: E27
- Možnost zatemnitve: Ne
- Premaz sijalke: Prozorna
- Bulb Material: Glass

Trpežnost

- Število ciklov vklopa/izklopa: 20.000
- Nominalna življenjska doba: 15.000

Specifikacije okolja

- Odlaganje izdelka: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavržete v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Svetlobne značilnosti

- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Barvna temperatura: 2700 K
- Nazivni svetlobni tok: 1055 lm
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: 0.5
- Svetlobni izkoristek (ocenjeno) (nom.): 124 lm/W

Razno

- Udobje oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort

Priložena dokumentacija

- številka EAN: 8718699665302
- EOC: 871869966530200
- Ime izdelka: LED classic 75W A60 E27 WWCLND1PF/SRT4

Poraba energije

- Koeficient moči: 0.52
- Napetost: 220-240 V
- Moč enakovredne navadne sijalke: 75 W
- Oznaka za energetske učinkovitost (EEL): E
- Poraba energije: 8,5 W

Dimenzije in teža izdelka

- Skupna višina: 104 mm
- Celotna dolžina: 104 mm
- Skupna širina: 60 mm

Tehnične specifikacije

- Frekvenca: 50-60
- Registrska številka za EPREL: 387423

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8718699665302
- Neto teža: 0,03 kg
- Bruto teža: 0,05 kg
- Višina: 15 cm
- Dolžina: 6,6 cm
- Širina: 6,6 cm



Datum izdaje: 2025-09-03
Različica: 0.550

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com