

PHILIPS

Sijalka

LED


4–35 W

E27

Topla bela



8718699673529



Oblika, ki se lahko pokaže

Predstavljamo vam novo družino Philipsovih velikih okrasnih sijalk LED starinskega videza, nabor sijalk, ki spominjajo na vsem dobro znane sijalke z žarilno nitko. Naj izstopajo v vašem domu, uporabite jih kot okrasni dodatek in v prostoru bodo ustvarile nostalgično vzdušje.

Visokokakovostna svetloba

- Izdelana za udobje vaših oči
- Pristna žareča topla bela svetloba

Izberite enostavno zamenjavo za stare žarnice

- Podobna oblika in velikost kot pri standardnih sijalkah z žarilno nitko

Značilnosti

Nežne LED-svetilke z očem prijazno svetlobo



Bleščeča osvetlitev močno obremenjuje oči. Če je luč presvetla, se vam blešči, če je prešibka, se zdi, kot da utripa. Zdaj lahko nežno osvetlite

svoj dom z LED-svetilkami, ki so zasnovane tako, ne obremenjujejo oči in ustvarijo popolno vzdušje v vašem domu.

Žareča topla bela



Sijalka ima barvno temperaturo 2700 K, ki poskrbi za toplo, umirjeno vzdušje, v katerem se boste lahko povsem sprostiti. Svetloba 2700 K je popolna izbira za svetlobno zasnovo vašega doma.

Nadomešča standardne sijalke z žarilno nitko

Energijsko varčna LED-sijalka čudovito oblikovane zasnove in tradicionalnih dimenzij je idealna okolju prijazna zamenjava za tradicionalno sijalko z žarilno nitko.

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Oblika svetilke: Neusmerjena sijalka
- Vtičnica: E27
- Možnost zatemnitve: Ne

Dimenzije sijalke

- Višina: 10,6 cm
- Širina: 6 cm

Trpežnost

- Število ciklov vklopa/izklopa: 20.000
- Nominalna življenjska doba: 15.000 h

Svetlobne značilnosti

- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Barvna temperatura: 2500 K
- Nazivni svetlobni tok: 400 lm
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: takojšnja polna svetloba

Druge značilnosti

- Učinkovitost: 100 lm/W

Priložena dokumentacija

- številka EAN: 8718699673529
- EOC: 871869967352900
- Ime izdelka: LED classic 35W A60 E27 825 GOLD NDSRT4

Poraba energije

- Koeficient moči: 0.41
- Napetost: 220-240 V
- Moč: 4 W
- Moč enakovredne navadne sijalke: 35 W
- Oznaka za energetske učinkovitost (EEL): F

Dimenzije in teža izdelka

- Dolžina: 10,6 cm

Tehnične specifikacije

- Frekvenca: 50-60 Hz
- Registrska številka za EPREL: 403596
- Referenca za merjenje toka: Sphere

Sijalka

- Skladnost barv: 6

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8718699673529
- Neto teža: 0,03 kg
- Bruto teža: 0,05 kg
- Višina: 15 cm
- Dolžina: 6,6 cm
- Širina: 6,6 cm
- Številka materiala (12NC): 929001941501



Datum izdaje: 2024-04-13
Različica: 0.474

© 2024 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com