

PHILIPS

Stropna svetilka
Moire 17 W

Stropne svetilke

4000 K

Bela



8718699681159



Prijetna svetloba LED, ki je prijazna do oči

Philipsova svetila LED zagotavljajo svetlobo, zasnovano za udobje vaših oči

Svetlobni učinek

- Ta stropna svetilka je opremljena s tehnologijo prepletene optike, ki na pameten način prerazporedi svetlobo, da izboljša splošno izkušnjo osvetlitve. Za lečo te svetilke je značilna piramidna mikrostruktura, ki razprši in enakomerno porazdeli svetlobo, tako da so oči manj obremenjene.

Preprosta uporaba

- Enostavna namestitvev

Svetlobni učinek

- Enakomerna porazdelitev svetlobe

Vrhunska kakovost

- Preprosto čiščenje

Značilnosti

Prepletena optika

Ta stropna svetilka je opremljena s tehnologijo prepletene optike, ki na pameten način prerazporedi svetlobo, da izboljša splošno izkušnjo osvetlitve. Za lečo te svetilke je značilna piramidna mikrostruktura, ki razprši in enakomerno porazdeli svetlobo, tako da so oči manj obremenjene.

Enostavna namestitvev

Nič več težav pri namestitvi. Svetilko varno pritrdite ali obesite na steno ali strop, jo priključite in že je pripravljena, da sveti.

Enakomerna porazdelitev svetlobe

Svetloba je po prostoru enakomerno porazdeljena.

Preprosto čiščenje

Zaradi gladkih materialov, ki se preprosto čistijo, bo vaš dom vedno dajal privlačen videz od stropa do tal.

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Oblika svetilke: Okrogla

Zasnova in izdelava

- Barva: Bela
- Material: Kovina, Plastika

Trpežnost

- Povprečna življenjska doba (pri 2,7 ure dnevno): 15 leto
- Faktor vzdrževanja svetlobnega toka: 70%
- Število ciklov vklopa/izklopa: 15.000

Specifikacije okolja

- Disposal of the product: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Nastavljiva glava reflektorja: Ne
- Možnost zatemnitve z daljinskim upravljalnikom: Ne
- Vgrajena LED-sijalka: Da
- Priložen daljinski upravljalnik: Ne

Svetlobne značilnosti

- Skladnost barv: 6 SDCM
- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: <2

Razno

- Posebej zasnovano za: Spalnica, Dnevna soba, Jedilnica, Kuhinja, Domača pisarna, Garaža
- Slog: Sodobno
- Tip: Stropne svetilke
- Udobje oči: Da

Druge značilnosti

- Tok v sijalki: 142 mA
- Učinkovitost: 111 lm/W

Poraba energije

- Koeficient moči: 0.5

Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 0,42 kg
- Višina: 5 cm
- Dolžina: 32 cm
- Širina: 32 cm

Vzdrževanje

- Garancija: 5 let

Tehnične specifikacije

- Življenjska doba do: 15.000 h
- Premer: 320 mm
- Skupna svetilnost v lumnih, nosilec: 1900
- Barva svetlobe: 4000
- Omrežno napajanje: AC 220–240
- Nosilec, možnost zatemnitve: Ne
- LED: Da
- Koda IP: IP20
- Zaščitni razred: Razred I

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8718699681159
- Neto teža: 0,44 kg
- Bruto teža: 0,7 kg
- Višina: 35,2 cm
- Dolžina: 6,2 cm
- Širina: 35,2 cm



Datum izdaje: 2025-03-18
Različica: 0.453

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com