

PHILIPS

Dimasta sijalka z žarilno
nitko 11 W A60 E27

LED

1800K

1000 lm

15000h



8718699759636



Popolnoma edinstvena sijalka

Philipsove sijalke LED oddajajo čudovito toplo belo svetlobo, imajo dolgo življenjsko dobo in zagotavljajo znatne prihranke pri energiji. Sijalka z možnostjo zatemnitve s sodobno in elegantno zasnovo idealno nadomešča klasične motne sijalke.

Visokokakovostna svetloba

- Izdelana za udobje vaših oči

Več kot samo osvetlitev

- Starinski slog, moderna LED-tehnologija

Zasnovana za občudovanje in privlačna, ko je vklopljena ali izklopljena

- Čudovitega videza, ko so vklopljene ali izklopljene

Značilnosti

Izdelano za udobje vaših oči



Bleščeča osvetlitev močno obremenjuje oči. Če je luč presvetla, se vam blešči, če je prešibka, se zdi, kot da utripa. Zdaj lahko nežno osvetlite

svoj dom z LED-svetilkami, ki so zasnovane tako, ne obremenjujejo oči in ustvarijo popolno vzdušje v vašem domu.

Starinski slog, moderne LED-sijalke

LED-sijalke Classic imajo standardno varčno LED-tehnologijo. Uživajte v starinskem videzu sijalke z najsodobnejšo tehnologijo.

Čudovitega videza, ko so vklopljene ali izklopljene



»Te krasne sijalke z vidno žarilno nitko poskrbijo za pridih elegancie in nostalgije v vsakem prostoru. Privlačne na pogled, ko so vklopljene ali izklopljene.«

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Oblika svetilke: Neusmerjena sijalka
- Vtičnica: E27
- Možnost zatemnitve: Ne
- Premaz sijalke: dimljena
- Bulb Material: Glass

Trpežnost

- Število ciklov vklopa/izklopa: 20.000
- Temperaturni obseg okolja: od -20 do +40 °C
- Nominalna življenjska doba: 15.000

Specifikacije okolja

- Odlaganje izdelka: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Svetlobne značilnosti

- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Barvna temperatura: 1800 K
- Nazivni svetlobni tok: 100 lm
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: 0.5
- Barvni obroč: 818 | CCT of 1800K
- Korelirana barvna temperatura (nom.): 1800 K
- Svetlobni tok: 100 lm
- Stroboskopski učinek: 0,4
- Svetlobni izkoristek (ocenjeno) (nom.): 43 lm/W

Razno

- Udobje oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort
- Dodatne funkcije: Dekorativa

Druge značilnosti

- Skladno z direktivo EU RoHS: Da

Priložena dokumentacija

- številka EAN: 8718699759636
- EOC: 871869975963600
- Ime izdelka: LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4

Napajanje

- Faktor moči (frakcija): 0.54

Poraba energije

- Koefficient moči: 0.54
- Napetost: 220–240 V
- Moč enakovredne navadne sijalke: 11 W
- Poraba energije: 2,3 W

Dimenzije in teža izdelka

- Skupna višina: 106 mm
- Celotna dolžina: 106 mm
- Skupna širina: 60 mm

Nazivne vrednosti

- Predvidena življenjska doba: 15.000

Tehnične specifikacije

- Frekvenca: 50–60
- Premer: 60 mm
- Možnost zatemnitve: Ne
- Vrednost migetanja (PstLM): 1
- Line Frequency: 50 to 60
- Vznožni podstavek: E27

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8718699759636
- Neto teža: 0,03 kg
- Bruto teža: 0,05 kg
- Višina: 15 cm
- Dolžina: 6,6 cm
- Širina: 6,6 cm



Datum izdaje: 2025-08-30
Različica: 0.340

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com