

PHILIPS

Prozorna sijalka z žarilno
nitko 150 W A67 E27

LED


2700 K

2452 lm

15000h



8718699762377



Popolnoma edinstvena sijalka

Philipsove sijalke LED oddajajo čudovito toplo belo svetlobo, imajo izjemno dolgo življenjsko dobo in zagotavljajo znatne prihranke pri energiji. Sijalka s čisto in elegantno zasnovo je popoln nadomestek klasičnih motnih sijalk.

Visokokakovostna svetloba

- Izdelana za udobje vaših oči

Izberite sonaravno rešitev

- Sijalke z dolgo življenjsko dobo do 15 let

Več kot samo osvetlitev

- Starinski slog, moderna LED-tehnologija

Značilnosti

Izdelano za udobje vaših oči



Bleščeča osvetlitev močno obremenjuje oči. Če je luč presvetla, se vam blešči, če je prešibka, se zdi, kot da utripa. Zdaj lahko nežno osvetlite

svoj dom z LED-svetilkami, ki so zasnovane tako, ne obremenjujejo oči in ustvarijo popolno vzdušje v vašem domu.

Ocenjena povprečna življenjska doba je 15.000 ur



Z življenjsko dobo sijalk do 15.000 ur vam ne bo treba več tako pogosto menjevati sijalk, saj boste lahko uživali v popolni osvetlitvi tudi več kot 15 let.

Starinski slog, moderne LED-sijalke

LED-sijalke Classic imajo standardno varčno LED-tehnologijo. Uživate v starinskem videzu sijalke z najsodobnejšo tehnologijo.

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Oblika svetilke: Neusmerjena sijalka
- Vtičnica: E27
- Možnost zatemnitve: Ne
- Premaz sijalke: Prozorna
- Bulb Material: Glass

Dimenzije sijalke

- Višina: 12,1 cm
- Širina: 7 cm

Trpežnost

- Število ciklov vklopa/izklopa: 20.000
- Nominalna življenjska doba: 15.000 h

Specifikacije okolja

- Disposal of the product: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Svetlobne značilnosti

- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Barvna temperatura: 2700 K
- Nazivni svetlobni tok: 2452 lm
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: 0.5
- Barvni obroč: 827 | CCT of 2700K
- Korelirana barvna temperatura (nom.): 2700 K
- Svetlobni tok: 2.452 lm
- Stroboskopski učinek: 0,4
- Svetlobni izkoristek (ocenjeno) (nom.): 144,00 lm/W

Razno

- Udobje oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort

Druge značilnosti

- Učinkovitost: 144 lm/W
- Skladno z direktivo EU RoHS: Da

Priložena dokumentacija

- številka EAN: 8718699762377
- EOC: 871869976237700
- Ime izdelka: LED classic 150W A67 E27 WW CL ND 1SRT4

Napajanje

- Faktor moči (frakcija): 0.51

Poraba energije

- Koeficient moči: 0.51
- Napetost: 220–240 V
- Moč: 17 W
- Moč enakovredne navadne sijalke: 150 W
- Poraba energije: 17 W
- Oznaka za energetske učinkovitost (EEL): D

Dimenzije in teža izdelka

- Dolžina: 12,1 cm

Nazivne vrednosti

- Predvidena življenjska doba: 15.000 h

Tehnične specifikacije

- Frekvenca: 50–60 Hz
- Registrska številka za EPREL: 374867
- Referenca za merjenje toka: Sphere
- Vrednost migetanja (PstLM): 1
- Line Frequency: 50 to 60 Hz
- Možnost zatemnitve: Ne
- Vznožni podstavek: E27

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8718699762377
- Neto teža: 0,03 kg
- Bruto teža: 0,06 kg
- Višina: 17,7 cm
- Dolžina: 7,5 cm
- Širina: 7,5 cm



Datum izdaje: 2025-04-13
Različica: 0.328

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com