

# PHILIPS

Prozorna sijalka z žarilno nitko 60 W ST64 E27

LED


2700 K

806 lm

15000h



8718699763053



## Topla bela svetloba, brez kompromisov v kakovosti

Znane oblike, ki so vam všeč. Izrabljajo približno 85 % manj energije kot klasične sijalke, kar omogoča najnovejša varčna tehnologija LED, in jih lahko uporabljate desetkrat dlje.

### **Izberite enostavno zamenjavo za stare žarnice**

- Podobna oblika in velikost kot pri standardnih sijalkah z žarilno nitko

### **Ustvarite pravo svetlobo za svoj dom**

- Idealno za splošno osvetlitev prostora

### **Visokokakovostna svetilka LED, ki deluje desetletja**

- Izdelano za udobje vaših oči

# Značilnosti

## Nadomešča standardne sijalke z žarilno nitko



Sodobna, energijsko varčna standardna LED-sijalka z lepo oblikovano zasnovo in znanimi dimenzijami. Popolna trajnostna zamenjava za tradicionalne standardne sijalke z žarilno nitko.

## Idealno za splošno osvetlitev



Philipsove standarde LED-sijalke za vse potrebe zagotavljajo sodobno in idealno splošno osvetlitev prostorov.

## Izdelano za udobje vaših oči



Preprosto je opaziti, kako močna svetloba lahko obremeni oči. Če je presvetlo, se vse blešči. Če je prenežna, opazite migetanje. Zdaj lahko nežno osvetlite svoj svet s sijalkami LED, ki so zasnovane tako, da so prijetne za oči in ustvarijo popolno vzdušje v vašem domu.

# Specifikacije

## Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Oblika svetilke: Neusmerjena sijalka
- Vtičnica: E27
- Premaz sijalke: Prozorna
- Možnost zatemnitve: Ne
- Bulb Material: Glass

## Trpežnost

- Število ciklov vklopa/izklopa: 20.000
- Nominalna življenjska doba: 15.000

## Specifikacije okolja

- Odlaganje izdelka: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

## Svetlobne značilnosti

- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Barvna temperatura: 2700 K
- Nazivni svetlobni tok: 806 lm
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: 0.5
- Barvni obroč: 827 | CCT of 2700K
- Svetlobni izkoristek (ocenjeno) (nom.): 115 lm/W

## Razno

- Udobje oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort

## Priložena dokumentacija

- številka EAN: 8718699763053
- EOC: 871869976305300
- Ime izdelka: LED classic 60W ST64 E27 WW CL ND RFSRT4

## Poraba energije

- Koeficient moči: 0.51
- Napetost: 220-240 V
- Moč enakovredne navadne sijalke: 60 W
- Oznaka za energetske učinkovitost (EEL): E
- Poraba energije: 7 W

#### Dimenzije in teža izdelka

- Skupna višina: 140 mm
- Celotna dolžina: 140 mm
- Skupna širina: 64 mm

#### Tehnične specifikacije

- Frekvenca: 50-60
- Registrska številka za EPREL: 1825162

#### Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8718699763053
- Neto teža: 0,04 kg
- Bruto teža: 0,07 kg
- Višina: 17,7 cm
- Dolžina: 7 cm
- Širina: 7,5 cm



Datum izdaje: 2025-09-17  
Različica: 0.305

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)