

PHILIPS

Motna podolgovata sijalka
z žarilno nitko 40 W B35
E14

LED

2700 K

470 lm

15000h



8718699763398



Topla bela svetloba, brez kompromisov v kakovosti

Znane oblike, ki so vam všeč. Izrabljajo približno 85 % manj energije kot klasične sijalke, kar omogoča najnovejša varčna tehnologija LED, in jih lahko uporabljate desetkrat dlje.

Izberite enostavno zamenjavo za stare žarnice

- Podobna oblika in velikost kot pri standardnih sijalkah z žarilno nitko

Ustvarite pravo svetlobo za svoj dom

- Idealno za splošno osvetlitev prostora

Visokokakovostna svetilka LED, ki deluje desetletja

- Izdelano za udobje vaših oči

Značilnosti

Nadomešča standardne sijalke z žarilno nitko



Sodobna, energijsko varčna standardna LED-sijalka z lepo oblikovano zasnovo in znanimi dimenzijami. Popolna trajnostna zamenjava za tradicionalne standardne sijalke z žarilno nitko.

Idealno za splošno osvetlitev



Philipsove standarde LED-sijalke za vse potrebe zagotavljajo sodobno in idealno splošno osvetlitev prostorov.

Izdelano za udobje vaših oči



Preprosto je opaziti, kako močna svetloba lahko obremeni oči. Če je presvetlo, se vse blešči. Če je prenežna, opazite migetanje. Zdaj lahko nežno osvetlite svoj svet s sijalkami LED, ki so zasnovane tako, da so prijetne za oči in ustvarijo popolno vzdušje v vašem domu.

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Oblika svetilke: Neusmerjena podolgovata
- Vtičnica: E14
- Premaz sijalke: Motna
- Možnost zatemnitve: Ne
- Bulb Material: Glass

Trpežnost

- Število ciklov vklopa/izklopa: 20.000
- Nominalna življenjska doba: 15.000

Specifikacije okolja

- Odlaganje izdelka: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Svetlobne značilnosti

- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Barvna temperatura: 2700 K
- Nazivni svetlobni tok: 470 lm
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: 0.5
- Barvni obroč: 827 | CCT of 2700K
- Svetlobni izkoristek (ocenjeno) (nom.): 109 lm/W

Razno

- Udobje oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort

Priložena dokumentacija

- številka EAN: 8718699763398
- EOC: 871869976339800
- Ime izdelka: LED classic 40W B35 E14 WW FR ND RFSRT4

Poraba energije

- Koeficient moči: 0.51
- Napetost: 220-240 V
- Moč enakovredne navadne sijalke: 40 W
- Oznaka za energetske učinkovitost (EEL): F
- Poraba energije: 4,3 W

Dimenzije in teža izdelka

- Skupna višina: 97 mm
- Celotna dolžina: 97 mm
- Skupna širina: 35 mm

Tehnične specifikacije

- Frekvenca: 50-60
- Registrska številka za EPREL: 387382

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8718699763398
- Neto teža: 0,01 kg
- Bruto teža: 0,03 kg
- Višina: 14,6 cm
- Dolžina: 4,6 cm
- Širina: 6,3 cm



Datum izdaje: 2025-09-06
Različica: 0.265

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com