

PHILIPS

Sijalka 40 W A60
E27

LED

4000 K

470 lm

15000h



8718699769826



Močna LED-osvetlitev z vrhunsko svetlobo

Philipsove LED-sijalke oddajajo hladno belo svetlobo, imajo izjemno dolgo življenjsko dobo in zagotavljajo znatne prihranke pri energiji. Sijalka s čisto in elegantno zasnovo idealno nadomešča matirane tradicionalne sijalke.

Visokokakovostna svetloba

- Izdelana za udobje vaših oči

Izberite enostavno zamenjavo za stare žarnice

- Podobna oblika in velikost kot pri standardnih sijalkah z žarilno nitko

Izberite sonaravno rešitev

- Sijalke z dolgo življenjsko dobo do 15 let

Značilnosti

Nežne LED-svetilke z očem prijazno svetlobo



Bleščeča osvetlitev močno obremenjuje oči. Če je luč presvetla, se vam blešči, če je prešibka, se zdi, kot da utripa. Zdaj lahko nežno osvetlite

svoj dom z LED-svetilkami, ki so zasnovane tako, ne obremenjujejo oči in ustvarijo popolno vzdušje v vašem domu.

Nadomešča standardne sijalke z žarilno nitko

Energijsko varčna LED-sijalka čudovito oblikovane zasnove in tradicionalnih dimenzij je idealna okolju prijazna zamenjava za tradicionalno sijalko z žarilno nitko.

Ocenjena povprečna življenjska doba je 15.000 ur



Z življenjsko dobo sijalk do 15.000 ur vam ne bo treba več tako pogosto menjevati sijalk, saj boste lahko uživali v popolni osvetlitvi tudi več kot 15 let.

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Oblika svetilke: Neusmerjena sijalka
- Vtičnica: E27
- Možnost zatemnitve: Ne

Dimenzije sijalke

- Višina: 11 cm
- Širina: 6 cm

Trpežnost

- Število ciklov vklopa/izklopa: 50.000
- Nominalna življenjska doba: 15.000 h

Specifikacije okolja

- Disposal of the product: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Svetlobne značilnosti

- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Barvna temperatura: 4000 K
- Nazivni svetlobni tok: 470 lm
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: takojšnja polna svetloba
- Barvni obroč: 840 | CCT of 4000K

Razno

- Udobje oči: Da

Druge značilnosti

- Učinkovitost: 94 lm/W

Priložena dokumentacija

- številka EAN: 8718699769826
- EOC: 871869976982600
- Ime izdelka: LED 40W A60 E27 CW FR ND 1PF/10

Poraba energije

- Koeфициent moči: 0.5
- Napetost: 220-240 V
- Moč: 5 W
- Moč enakovredne navadne sijalke: 40 W
- Oznaka za energetske učinkovitost (EEL): F

Dimenzije in teža izdelka

- Dolžina: 11 cm

Tehnične specifikacije

- Frekvenca: 50-60 Hz
- Registrska številka za EPREL: 391870
- Referenca za merjenje toka: Sphere



Datum izdaje: 2024-10-18
Različica: 0.323

© 2024 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com