

# PHILIPS

Palična sijalka 68 W  
E27

LED

3000 K

950 lm

15000h



8718699771379



## Uživajte v topli beli svetlobi sijalke LED

Philipsove sijalke LED oddajajo čudovito toplo belo svetlobo, imajo izjemno dolgo življenjsko dobo in zagotavljajo znatne prihranke pri energiji. Sijalka s čisto in elegantno obliko je popoln nadomestek klasičnih motnih sijalk.

### Visokokakovostna svetloba

- Izdelana za udobje vaših oči

### Izberite enostavno zamenjavo za stare žarnice

- Podobna oblika in velikost kot pri standardnih sijalkah z žarilno nitko

### Več kot samo osvetlitev

- Za uporabo v hladilnikih in zamrzovalnikih

# Značilnosti

## Izdelano za udobje vaših oči



Bleščeča osvetlitev močno obremenjuje oči. Če je luč presvetla, se vam blešči, če je prešibka, se zdi, kot da utripa. Zdaj lahko nežno osvetlite svoj dom z LED-svetilkami, ki so

zasnovane tako, ne obremenjujejo oči in ustvarijo popolno vzdušje v vašem domu.

## Nadomešča standardne sijalke z žarilno nitko



Sodobna, energijsko varčna standardna LED-sijalka z lepo oblikovano zasnovo in znanimi dimenzijami. Popolna trajnostna zamenjava za tradicionalne standardne sijalke z žarilno nitko.

## Sijalka za posebne namene

Philipsove sijalke za hladilnik se lahko uporabijo v hladilnikih, zamrzovalnikih in v podobnih napravah, ki delujejo na nizkih temperaturah. Za dolgo in učinkovito delovanje sijalke v napravah zamenjajte s Philipsovimi sijalkami za hladilnik.

# Specifikacije

## Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Oblika svetilke: Neusmerjena sijalka
- Vtičnica: E27
- Premaz sijalke: Motna
- Možnost zatemnitve: Ne
- Bulb Material: Plastic

## Dimenzije sijalke

- Višina: 11,43 cm
- Širina: 3,72 cm

## Trpežnost

- Število ciklov vklopa/izklopa: 50.000
- Nominalna življenjska doba: 15.000 h

## Specifikacije okolja

- Disposal of the product: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavržite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

## Svetlobne značilnosti

- Kot snopa: 240 stopinj
- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Barvna temperatura: 3000 K
- Nazivni svetlobni tok: 950 lm
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: takojšnja polna svetloba
- Barvni obroč: 830 | CCT of 3000K

## Razno

- Udobje oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort

## Druge značilnosti

- Učinkovitost: 100 lm/W

## Priložena dokumentacija

- številka EAN: 8718699771379
- EOC: 871869977137902
- Ime izdelka: LED Stick 68W T38 E27 WH FR ND SRT4

#### Poraba energije

- Koefficient moči: 0.51
- Napetost: 220-240 V
- Moč: 9,5 W
- Moč enakovredne navadne sijalke: 68 W
- Oznaka za energetska učinkovitost (EEL): F

#### Dimenzije in teža izdelka

- Dolžina: 11,43 cm

#### Tehnične specifikacije

- Frekvenca: 50-60 Hz
- Registrska številka za EPREL: 415169

#### Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8718699771379
- Neto teža: 0,03 kg
- Bruto teža: 0,05 kg
- Višina: 14,6 cm
- Dolžina: 4,6 cm
- Širina: 6,3 cm



Datum izdaje: 2025-05-08  
Različica: 0.350

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)