

PHILIPS

Palična sijalka 75
W E27

LED

4000 K

1050 lm

15000h



8718699771393



Močna LED-osvetlitev z vrhunsko svetlobo

Philipsove LED-sijalke oddajajo hladno belo svetlobo, imajo izjemno dolgo življenjsko dobo in zagotavljajo znatne prihranke pri energiji. Sijalka s čisto in elegantno zasnovo idealno nadomešča matirane tradicionalne sijalke.

Visokokakovostna svetloba

- Izdelana za udobje vaših oči

Izberite enostavno zamenjavo za stare žarnice

- Podobna oblika in velikost kot pri standardnih sijalkah z žarilno nitko

Izberite sonaravno rešitev

- Sijalke z dolgo življenjsko dobo do 15 let

Značilnosti

Izdelano za udobje vaših oči



Bleščeča osvetlitev močno obremenjuje oči. Če je luč presvetla, se vam blešči, če je prešibka, se zdi, kot da utripa. Zdaj lahko nežno osvetlite svoj dom z LED-svetilkami, ki so zasnovane tako, ne obremenjujejo oči in ustvarijo popolno vzdušje v vašem domu.

Nadomešča standardne sijalke z žarilno nitko



Sodobna, energijsko varčna standardna LED-sijalka z lepo oblikovano zasnovo in znanimi dimenzijami. Popolna trajnostna zamenjava za tradicionalne standardne sijalke z žarilno nitko.

Ocenjena povprečna življenjska doba je 15.000 ur



Z življenjsko dobo sijalk do 15.000 ur vam ne bo treba več tako pogosto menjevati sijalk, saj boste lahko uživali v popolni osvetlitvi tudi več kot 15 let.

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Oblika svetilke: Neusmerjena sijalka
- Vtičnica: E27
- Premaz sijalke: Motna
- Možnost zatemnitve: Ne
- Bulb Material: Plastic

Trpežnost

- Število ciklov vklopa/izklopa: 50.000
- Nominalna življenjska doba: 15.000

Specifikacije okolja

- Odlaganje izdelka: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavržite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Svetlobne značilnosti

- Kot snopa: 240 stopinj
- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Barvna temperatura: 4000 K
- Nazivni svetlobni tok: 1050 lm
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: 0.5
- Barvni obroč: 840 | CCT of 4000K
- Svetlobni izkoristek (ocenjeno) (nom.): 110 lm/W

Priložena dokumentacija

- številka EAN: 8718699771393
- EOC: 871869977139302
- Ime izdelka: LED Stick 75W T38 E27 CW FR ND SRT4

Poraba energije

- Koeficient moči: 0.51
- Napetost: 220-240 V
- Moč enakovredne navadne sijalke: 75 W
- Oznaka za energetske učinkovitost (EEL): E
- Poraba energije: 9,5 W

Dimenzije in teža izdelka

- Skupna višina: 114,3 mm
- Celotna dolžina: 114,3 mm
- Skupna širina: 37,2 mm

Tehnične specifikacije

- Frekvenca: 50-60
- Registrska številka za EPREL: 415170

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8718699771393
- Neto teža: 0,03 kg
- Bruto teža: 0,05 kg
- Višina: 14,6 cm
- Dolžina: 4,6 cm
- Širina: 6,3 cm



Datum izdaje: 2025-08-30
Različica: 0.331

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com