

PHILIPS

Podolgovata 15 W
T25 E14

LED

2700 K

150 lm

15000h



8718699771935



Vrhunska sijalka LED za dom

Ta Philipsova sijalka LED oddaja čudovito in zelo toplo svetlobo, ima izjemno dolgo življenjsko dobo in zagotavlja znatne prihranke pri energiji. Zaradi njene barvne temperature plamena je sijalka popolna izbira za prijetno vzdušje.

Izberite enostavno zamenjavo za stare žarnice

- Podobna oblika in velikost kot pri standardnih sijalkah z žarilno nitko

Izberite sonaravno rešitev

- Sijalke z dolgo življenjsko dobo do 15 let

Več kot samo osvetlitev

- Za uporabo v hladilnikih in zamrzovalnikih

Značilnosti

Nadomešča standardne sijalke z žarilno nitko



Sodobna, energijsko varčna standardna LED-sijalka z lepo oblikovano zasnovo in znanimi

dimenzijami. Popolna trajnostna zamenjava za tradicionalne standardne sijalke z žarilno nitko.

Ocenjena povprečna življenjska doba je 15.000 ur



Z življenjsko dobo sijalk do 15.000 ur vam ne bo treba več tako pogosto menjevati sijalk, saj boste lahko uživali v popolni osvetlitvi tudi več kot 15 let.

Sijalka za posebne namene

Philipsove sijalke za hladilnik se lahko uporabijo v hladilnikih, zamrzovalnikih in v podobnih napravah, ki delujejo na nizkih temperaturah. Za dolgo in učinkovito delovanje sijalke v napravah zamenjajte s Philipsovimi sijalkami za hladilnik.

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Oblika svetilke: Neusmerjena okrogla
- Vtičnica: E14
- Premaz sijalke: Motna
- Možnost zatemnitve: Ne
- Bulb Material: Plastic

Trpežnost

- Število ciklov vklopa/izklopa: 50.000
- Nominalna življenjska doba: 15.000

Specifikacije okolja

- Odlaganje izdelka: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Svetlobne značilnosti

- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Barvna temperatura: 2700 K
- Nazivni svetlobni tok: 150 lm
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: 0.5
- Barvni obroč: 827 | CCT of 2700K
- Svetlobni izkoristek (ocenjeno) (nom.): 88 lm/W

Razno

- Udobje oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort

Priložena dokumentacija

- številka EAN: 8718699771935
- EOC: 871869977193500
- Ime izdelka: LED 15W T25 E14 WW FR ND 1PF/12

Poraba energije

- Koeficient moči: 0.4
- Napetost: 220–240 V
- Moč enakovredne navadne sijalke: 15 W
- Oznaka za energetske učinkovitost (EEL): F
- Poraba energije: 1,7 W

Dimenzije in teža izdelka

- Skupna višina: 59 mm
- Celotna dolžina: 59 mm
- Skupna širina: 25 mm

Tehnične specifikacije

- Frekvenca: 50–60
- Registrska številka za EPREL: 391879

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8718699771935
- Neto teža: 0,01 kg
- Bruto teža: 0,02 kg
- Višina: 12,7 cm
- Dolžina: 2,5 cm
- Širina: 6,3 cm



Datum izdaje: 2025-09-13
Različica: 0.539

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com