

PHILIPS

Reflektor 120 W R7S

LED

3000 K


2000 lm

15000h

Možnost zatemnitve



8718699773694



Linearna LED-svetilka z zatemnitvijo in 300-stopinjskim snopom

Inovativna linearna LED-svetilka je popoln nadomestek za halogenske svetilke R7S in je hkrati tudi veliko bolj varčna.

Visokokakovostna svetloba

- Hladna, živahna svetloba

Značilnosti

3500 K [sijalke LED]



Ta sijalka ima barvno temperaturo 3500 K in oddaja hladno, poživljajočo svetlobo, s katero lahko ustvarite prijetno vzdušje za druženje s prijatelji ali umirjeno okolje za uživanje ob branju knjige.

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Oblika svetilke: Neusmerjena reflektorska
- Vtičnica: R7s
- Premaz sijalke: Prozorna
- Možnost zatemnitve: Da
- Bulb Material: Plastic

Trpežnost

- Število ciklov vklopa/izklopa: 50.000
- Nominalna življenjska doba: 15.000

Specifikacije okolja

- Odlaganje izdelka: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Svetlobne značilnosti

- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Barvna temperatura: 3000 K
- Nazivni svetlobni tok: 2000 lm
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: 0.5
- Barvni obroč: 830 | CCT of 3000K
- Svetlobni izkoristek (ocenjeno) (nom.): 142 lm/W

Razno

- Udobje oči: Ne
- Dodatne funkcije: Možnost zatemnitve

Priložena dokumentacija

- številka EAN: 8718699773694
- EOC: 871869977369400
- Ime izdelka: LED 120W R7S 118mm WH D SRT4

Poraba energije

- Koefficient moči: 0.8
- Napetost: 220-240 V
- Moč enakovredne navadne sijalke: 120 W
- Oznaka za energetske učinkovitost (EEL): D
- Poraba energije: 14 W

Dimenzije in teža izdelka

- Skupna višina: 118 mm
- Celotna dolžina: 118 mm
- Skupna širina: 29 mm

Tehnične specifikacije

- Frekvenca: 50-60
- Registrska številka za EPREL: 397582

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8718699773694
- Neto teža: 0,09 kg
- Bruto teža: 0,11 kg
- Višina: 14,6 cm
- Dolžina: 3 cm
- Širina: 6,3 cm



Datum izdaje: 2025-09-17
Različica: 0.519

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com