

PHILIPS

Reflektor 40 W
GX53

LED

2700 K

500 lm

15000h



8718699773717



Dolgotrajna poudarjena LED-svetloba z usmerjenim žarkom

Philipsove standarde LED-sijalke zagotavljajo vsestransko svetlobo, popolno za splošno osvetlitev prostorov.

Visokokakovostna svetloba

- Prava žarilna nitka s toplo belo svetlobo

Značilnosti

Prava žarilna nitka s toplo belo svetlobo



Sijalka ima barvno temperaturo 2700 K, ki poskrbi za toplo, umirjeno vzdušje, v katerem se boste lahko povsem sprostili. Popolna izbira za svetlobno zasnovo vašega doma. Ta razsvetljava z 2700 K je idealna za zasnovo razsvetljave doma.

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Oblika svetilke: Neusmerjena sijalka
- Vtičnica: GX53
- Premaz sijalke: Motna
- Možnost zatemnitve: Ne
- Bulb Material: Plastic

Trpežnost

- Število ciklov vklopa/izklopa: 50.000
- Nominalna življenjska doba: 15.000

Specifikacije okolja

- Odlaganje izdelka: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Svetlobne značilnosti

- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Barvna temperatura: 2700 K
- Nazivni svetlobni tok: 500 lm
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: 0.4
- Barvni obroč: 827 | CCT of 2700K
- Svetlobni izkoristek (ocenjeno) (nom.): 90 lm/W

Razno

- Udobje oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort

Priložena dokumentacija

- številka EAN: 8718699773717
- EOC: 871869977371700
- Ime izdelka: LED 500lm GX53 WW ND SRT4

Poraba energije

- Koeficient moči: 0.5
- Napetost: 220-240 V
- Oznaka za energetske učinkovitost (EEL): F
- Poraba energije: 5,5

Dimenzije in teža izdelka

- Skupna višina: 26 mm
- Celotna dolžina: 25,5 mm
- Skupna širina: 75 mm

Tehnične specifikacije

- Frekvenca: 50-60
- Registrska številka za EPREL: 391874

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8718699773717
- Neto teža: 0,03 kg
- Bruto teža: 0,05 kg
- Višina: 12,7 cm
- Dolžina: 7 cm
- Širina: 6,3 cm



Datum izdaje: 2025-08-30
Različica: 0.469

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com