

PHILIPS

Redlektor 25 W R50
E14

LED

2700 K

105 lm

15000h



8718699773779



Dolgotrajna poudarjena LED-svetloba z usmerjenim žarkom

Usmerjena LED-sijalka ustvarja usmerjeno toplo belo svetlobo in je odličen nadomestek za običajne reflektorske sijalke.

Visokokakovostna svetloba

- Prava žarilna nitka s toplo belo svetlobo

Značilnosti

Prava žarilna nitka s toplo belo svetlobo



Sijalka ima barvno temperaturo 2700 K, ki poskrbi za toplo, umirjeno vzdušje, v katerem se boste lahko povsem sprostiti. Popolna izbira za svetlobno zasnovo vašega doma. Ta razsvetljava z 2700 K je idealna za zasnovo razsvetljave doma.

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Oblika svetilke: Usmerjena reflektorska
- Vtičnica: E14
- Premaz sijalke: Prozorna
- Možnost zatemnitve: Ne
- Bulb Material: Glass

Trpežnost

- Število ciklov vklopa/izklopa: 50.000
- Nominalna življenjska doba: 15.000

Specifikacije okolja

- Odlaganje izdelka: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Svetlobne značilnosti

- Kot snopa: 36 stopinj
- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Barvna temperatura: 2700 K
- Nazivni svetlobni tok: 105 lm
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: 0.5
- Barvni obroč: 827 | CCT of 2700K
- Svetlobni izkoristek (ocenjeno) (nom.): 75 lm/W

Razno

- Udobje oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort

Priložena dokumentacija

- številka EAN: 8718699773779
- EOC: 871869977377900
- Ime izdelka: LED CLA 25W R50 E14 WW 36D ND SRT4

Poraba energije

- Koeficient moči: 0.5
- Napetost: 220-240 V
- Moč enakovredne navadne sijalke: 25 W
- Oznaka za energetske učinkovitost (EEL): F
- Poraba energije: 1,4 W

Dimenzije in teža izdelka

- Skupna višina: 84 mm
- Celotna dolžina: 84 mm
- Skupna širina: 50 mm

Nazivne vrednosti

- Nazivna najvišja intenzivnost: 210 cd

Tehnične specifikacije

- Frekvenca: 50-60
- Registrska številka za EPREL: 397587

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8718699773779
- Neto teža: 0,03 kg
- Bruto teža: 0,05 kg
- Višina: 12,7 cm
- Dolžina: 5,3 cm
- Širina: 6,3 cm



Datum izdaje: 2025-09-13
Različica: 0.252

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com