

PHILIPS

Reflektor 60 W R63
E27

LED

2700 K

345 lm

15000h

Možnost zatemnitve



8718699773830



Dolgotrajna LED- svetloba z usmerjenim žarkom

Usmerjena LED-sijalka ustvarja usmerjeno toplo belo svetlobo in je odličen nadomestek za običajne reflektorske sijalke.

Visokokakovostna svetloba

- Prava žarilna nitka s toplo belo svetlobo

Značilnosti

Prava žarilna nitka s toplo belo svetlobo



Sijalka ima barvno temperaturo 2700 K, ki poskrbi za toplo, umirjeno vzdušje, v katerem se boste lahko povsem sprostiti. Popolna izbira za svetlobno zasnovo vašega doma. Ta razsvetljava z 2700 K je idealna za zasnovo razsvetljave doma.

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Oblika svetilke: Usmerjena reflektorska
- Vtičnica: E27
- Premaz sijalke: Prozorna
- Možnost zatemnitve: Da
- Bulb Material: Glass

Trpežnost

- Število ciklov vklopa/izklopa: 50.000
- Nominalna življenjska doba: 15.000

Specifikacije okolja

- Odlaganje izdelka: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Svetlobne značilnosti

- Kot snopa: 36 stopinj
- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Barvna temperatura: 2700 K
- Nazivni svetlobni tok: 345 lm
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: 0.5
- Barvni obroč: 827 | CCT of 2700K
- Svetlobni izkoristek (ocenjeno) (nom.): 76 lm/W

Razno

- Udobje oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort
- Dodatne funkcije: Možnost zatemnitve

Priložena dokumentacija

- številka EAN: 8718699773830
- EOC: 871869977383000
- Ime izdelka: LED CLA 60W R63 E27 WW 36D RF D SRT4

Poraba energije

- Koeficient moči: 0.7
- Napetost: 220-240 V
- Moč enakovredne navadne sijalke: 60 W
- Oznaka za energetske učinkovitost (EEL): F
- Poraba energije: 4,5 W

Dimenzije in teža izdelka

- Skupna višina: 102 mm
- Celotna dolžina: 102 mm
- Skupna širina: 63 mm

Nazivne vrednosti

- Nazivna najvišja intenzivnost: 620 cd

Tehnične specifikacije

- Frekvenca: 50-60
- Registrska številka za EPREL: 397591

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8718699773830
- Neto teža: 0,09 kg
- Bruto teža: 0,13 kg

- Višina: 14,6 cm
- Dolžina: 7 cm
- Širina: 6,3 cm



Datum izdaje: 2025-08-30
Različica: 0.252

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com