

PHILIPS

Reflektor 50 W
MR16 GU5.3

LED

2200–2700K

621 lm

15000h

Možnost zatemnitve



8718699774035



Popolna osvetljava za pravo vzdušje

Philipsovi LED-reflektorji WarmGlow omogočajo popolnoma novo izkušnjo z LED-svetilkami z možnostjo zatemnitve. Nivo svetlobe lahko namreč zatemnite v toplem tonu tradicionalnih svetilk. Tako s funkcionalne svetlobe enostavno preklopite na osvetlitev, ki ustvarja prijetno toplo vzdušje.

Visokokakovostna svetloba

- Pristna žareča topla bela svetloba

Značilnosti

Žareča topla bela

Sijalka ima barvno temperaturo 2700 K, ki poskrbi za toplo, umirjeno vzdušje,

v katerem se boste lahko povsem sprostiti. Popolna izbira za svetlobno zasnovno vašega doma

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Oblika svetilke: Usmerjena reflektorska
- Vtičnica: GU5.3
- Premaz sijalke: Prozorna
- Možnost zatemnitve: Da
- Bulb Material: Glass

Dimenzije sijalke

- Višina: 4,6 cm
- Širina: 5,1 cm

Trpežnost

- Število ciklov vklopa/izklopa: 50.000
- Nominalna življenjska doba: 15.000

Specifikacije okolja

- Disposal of the product: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Svetlobne značilnosti

- Kot snopa: 36 stopinj
- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Barvna temperatura: 2200-2700 K
- Nazivni svetlobni tok: 621 lm
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: takojšnja polna svetloba
- Barvni obroč: 822-827 | tunable warm white

Razno

- Udobje oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort
- Dodatne funkcije: Možnost zatemnitve, WarmGlow

Druge značilnosti

- Učinkovitost: 88 lm/W

Priložena dokumentacija

- številka EAN: 8718699774035
- EOC: 871869977403500
- Ime izdelka: LED 50W GU5.3 WW 12V 36D WGD SRT4

Poraba energije

- Koefficient moči: 0.85
- Napetost: 12V AC electronic V
- Moč: 7 W
- Moč enakovredne navadne sijalke: 50 W
- Oznaka za energetske učinkovitost (EEL): F

Dimenzije in teža izdelka

- Dolžina: 4,55 cm

Nazivne vrednosti

- Nazivna najvišja intenzivnost: 1000 cd

Tehnične specifikacije

- Frekvenca: 50-60 Hz
- Registrska številka za EPREL: 391904

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8718699774035
- Neto teža: 0,05 kg
- Bruto teža: 0,07 kg
- Višina: 12,7 cm
- Dolžina: 5,3 cm
- Širina: 6,3 cm



Datum izdaje: 2025-05-09
Različica: 0.247

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com