

PHILIPS

Reflektor 100 W R7S

LED

4000 K


1800 lm

15000h

Možnost zatemnitve



8718699780395



Linearna LED-svetilka z zatemnitvijo in 300-stopinjskim snopom

Inovativna linearna LED-svetilka je popoln nadomestek za halogenske svetilke R7S in je hkrati tudi veliko bolj varčna.

Visokokakovostna svetloba

- Hladna bela svetloba

Izberite enostavno zamenjavo za stare žarnice

- Podobna oblika in velikost kot pri halogenskih reflektorjih
- Podobna oblika in velikost kot pri linearnih halogenskih žarnicah

Značilnosti

Hladna bela svetloba



Sijalka ima barvno temperaturo 4000 K, ki poskrbi za posebej hladno, svežo in jasno svetlobo.

Nadomešča halogenske reflektorje



Kapsularna LED-sijalka čudovito oblikovane zasnove in tradicionalnih dimenzij poskrbi za moderno osvetlitev. Je idealna okolju prijazna zamenjava za standardne halogenske reflektorje.

Nadomešča linearne halogenske žarnice



Linearna cevna LED-sijalka čudovito oblikovane zasnove in tradicionalnih dimenzij, ki poskrbi za moderno osvetlitev, je idealna okolju prijazna zamenjava za standardne halogenske linearne žarnice.

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Oblika svetilke: Neusmerjena reflektorska
- Vtičnica: R7s
- Premaz sijalke: Prozorna
- Možnost zatemnitve: Da
- Bulb Material: Plastic

Trpežnost

- Število ciklov vklopa/izklopa: 50.000
- Nominalna življenjska doba: 15.000

Specifikacije okolja

- Odlaganje izdelka: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Svetlobne značilnosti

- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Barvna temperatura: 4000 K
- Nazivni svetlobni tok: 1800 lm
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: 0.5
- Barvni obroč: 840 | CCT of 4000K
- Svetlobni izkoristek (ocenjeno) (nom.): 128 lm/W

Razno

- Udobje oči: Ne
- Dodatne funkcije: Možnost zatemnitve

Priložena dokumentacija

- številka EAN: 8718699780395
- EOC: 871869978039501
- Ime izdelka: LED 100W R7S 118mm CW D 1PF SRT4

Poraba energije

- Koeficient moči: 0.8
- Napetost: 220-240 V
- Moč enakovredne navadne sijalke: 100 W
- Oznaka za energetske učinkovitost (EEL): E
- Poraba energije: 14 W

Dimenzije in teža izdelka

- Skupna višina: 118 mm
- Celotna dolžina: 118 mm
- Skupna širina: 29 mm

Tehnične specifikacije

- Frekvenca: 50-60
- Registrska številka za EPREL: 397579

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8718699780395
- Neto teža: 0,14 kg
- Bruto teža: 0,17 kg
- Višina: 14,6 cm
- Dolžina: 3 cm
- Širina: 6,3 cm



Datum izdaje: 2025-08-30
Različica: 0.317

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com