

# PHILIPS

Sijalka 60 W A19  
E27

LED

4000 K

806 lm

15000h



8718699782719



## Od mraka do zore

Philipsova nočno-dnevna sijalka LED je zasnovana tako, da prihrani še več energije kot običajna sijalka LED, saj se sama vklaplja in izklaplja glede na raven dnevne svetlobe – zagotavlja varno svetlobo ponoči in se izklopi z dnevno svetlobo.

### **Več kot samo osvetlitev**

- Vgrajen samodejni senzor za vklop/izklop svetlobe

### **Visokokakovostna svetilka LED, ki deluje desetletja**

- Izdelano za udobje vaših oči

# Značilnosti

## Dnevni in nočni senzor



Z vgrajenim samodejnim senzorjem za svetlobo se sijalka samodejno vklopi zvečer, ob zori pa se izklopi.

## Izdelano za udobje vaših oči



Preprosto je opaziti, kako močna svetloba lahko obremeni oči. Če je presvetlo, se vse blešči. Če je prenežna, opazite migetanje. Zdaj lahko nežno

osvetlite svoj svet s sijalkami LED, ki so zasnovane tako, da so prijetne za oči in ustvarijo popolno vzdušje v vašem domu.

# Specifikacije

## Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Oblika svetilke: Neusmerjena sijalka
- Vtičnica: E27
- Možnost zatemnitve: Ne
- Premaz sijalke: Motna
- Bulb Material: Plastic

## Dimenzije sijalke

- Višina: 11,4 cm
- Širina: 6,2 cm

## Trpežnost

- Število ciklov vklopa/izklopa: 50.000
- Nominalna življenjska doba: 15.000

## Specifikacije okolja

- Disposal of the product: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjne odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

## Svetlobne značilnosti

- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Barvna temperatura: 4000 K
- Nazivni svetlobni tok: 806 lm
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: 0.5
- Barvni obroč: 840 | CCT of 4000K
- Korelirana barvna temperatura (nom.): 4000 K
- Svetlobni tok: 806 lm
- Stroboskopski učinek: 0,4
- Svetlobni izkoristek (ocenjeno) (nom.): 124,00 lm/W

## Razno

- Udobje oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort

## Druge značilnosti

- Učinkovitost: 124 lm/W
- Skladno z direktivo EU RoHS: Da

## Priložena dokumentacija

- številka EAN: 8718699782719
- EOC: 871869978271900
- Ime izdelka: LED D2D 60W A60 E27 CW FR ND SRT4

## Napajanje

- Faktor moči (frakcija): 0.7

#### Poraba energije

- Koefficient moči: 0.7
- Napetost: 230 V
- Moč: 6,5 W
- Moč enakovredne navadne sijalke: 60 W
- Oznaka za energetska učinkovitost (EEL): E
- Poraba energije: 6,5 W

#### Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8718699782719
- Neto teža: 0,03 kg
- Bruto teža: 0,05 kg
- Višina: 14,6 cm
- Dolžina: 6,5 cm
- Širina: 6,3 cm

#### Dimenzije in teža izdelka

- Dolžina: 11,4 cm

#### Nazivne vrednosti

- Predvidena življenjska doba: 15.000

#### Tehnične specifikacije

- Frekvenca: 50 Hz
- Registrska številka za EPREL: 391895
- Referenca za merjenje toka: Sphere
- Vrednost migetanja (PstLM): 1
- Line Frequency: 50 Hz
- Možnost zatemnitve: Ne
- Vznožni podstavek: E27



Datum izdaje: 2025-05-10  
Različica: 0.413

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)