

PHILIPS

Podolgovata in v obliki kaplje

LED

2,1–25 W

E14

Topla bela



8718699783334



Uživajte v topli beli svetlobi svetilke LED

Philipsove sijalke LED oddajajo čudovito toplo belo svetlobo, imajo izjemno dolgo življenjsko dobo in zagotavljajo znatne prihranke pri energiji. Sijalka s čisto in elegantno obliko idealno nadomešča motne tradicionalne sijalke.

Visokokakovostna svetloba

- Izdelana za udobje vaših oči

Izberite enostavno zamenjavo za stare žarnice

- Podobna oblika in velikost kot pri standardnih sijalkah z žarilno nitko

Izberite sonaravno rešitev

- Sijalke z dolgo življenjsko dobo do 15 let

Značilnosti

Izdelano za udobje vaših oči



Bleščeča osvetlitev močno obremenjuje oči. Če je luč presvetla, se vam blešči, če je prešibka, se zdi, kot da utripa. Zdaj lahko nežno osvetlite svoj dom z LED-svetilkami, ki so zasnovane tako, ne obremenjujejo oči in ustvarijo popolno vzdušje v vašem domu.

Nadomešča standardne sijalke z žarilno nitko



Sodobna, energijsko varčna standardna LED-sijalka z lepo oblikovano zasnovo in znanimi dimenzijami. Popolna trajnostna zamenjava za tradicionalne standardne sijalke z žarilno nitko.

Ocenjena povprečna življenjska doba je 15.000 ur



Z življenjsko dobo sijalk do 15.000 ur vam ne bo treba več tako pogosto menjevati sijalk, saj boste lahko uživali v popolni osvetlitvi tudi več kot 15 let.

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Oblika svetilke: Neusmerjena okrogla
- Vtičnica: E14
- Vrsta stekla: Prozorna
- Možnost zatemnitve: Ne
- Premaz sijalke: Prozorna
- Bulb Material: Glass

Dimenzije sijalke

- Višina: 8,5 cm
- Širina: 2,5 cm

Zasnova in izdelava

- Material: Steklo

Trpežnost

- Število ciklov vklopa/izklopa: 20.000
- Nominalna življenjska doba: 15.000
- Temperaturni obseg okolja: od -20 do +45 °C

Specifikacije okolja

- Odlaganje izdelka: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Svetlobne značilnosti

- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Barvna temperatura: 2700 K
- Nazivni svetlobni tok: 250 lm
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: 0.5
- Barvni obroč: 827 | CCT of 2700K
- Korelirana barvna temperatura (nom.): 2700 K
- Svetlobni tok: 250 lm
- Stroboskopski učinek: 0.4
- Svetlobni izkoristek (ocenjeno) (nom.): 119 lm/W

Druge značilnosti

- Učinkovitost: 119 lm/W
- Skladno z direktivo EU RoHS: Da

Priložena dokumentacija

- številka EAN: 8718699783334
- EOC: 871869978333402
- Ime izdelka: LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4

Napajanje

- Faktor moči (frakcija): 0.41

Poraba energije

- Koeficient moči: 0.41
- Napetost: 230 V
- Moč enakovredne navadne sijalke: 25 W
- Oznaka za energetske učinkovitost (EEL): E
- Poraba energije: 2,1 W

Dimenzije in teža izdelka

- Dolžina: 8,5 cm

Tehnične specifikacije

- Frekvenca: 50-60
- Premer: 25 mm
- Registrska številka za EPREL: 374879
- Referenca za merjenje toka: Sphere
- Možnost zatemnitve: Ne
- Vrednost migetanja (PstLM): 1
- Vznožni podstavek: E14

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8718699783334
- Neto teža: 0,01 kg
- Bruto teža: 0,03 kg
- Višina: 12,7 cm
- Dolžina: 4,6 cm
- Širina: 6,3 cm



Datum izdaje: 2025-06-22
Različica: 0.250

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com