

PHILIPS

LEDtube, omrežno
napajanje, S14S

LED

300 mm

2700 K

S14S



8719514263567



Močna LED-osvetlitev z vrhunsko svetlobo

Cevasta LED-svetilka Philips S14D ima izjemno dolgo življenjsko dobo in zagotavlja znatne prihranke pri energiji. Svetilka s toplo belo barvno temperaturo je idealno dolgotrajno nadomestno svetilo za linearne fluorescentne cevne svetilke.

Visokokakovostna svetloba

- Vsestranska svetloba

Značilnosti

Vsestranska svetloba

Z inovativno zasnovo in obliko v starinskem slogu ta LED-sijalka

preprečuje nastajanje senc, ki običajno nastanejo ob straneh svetlobnega

snopa. Rezultat? Naravna, topla bela svetloba povsod naokrog.

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Oblika svetilke: Drugo
- Vtičnica: S14s
- Možnost zatemnitve: Ne
- Premaz sijalke: Motna
- Bulb Material: Plastic

Trpežnost

- Število ciklov vklopa/izklopa: 50.000
- Temperaturni obseg okolja: od -20 do 45 °C
- Nominalna življenjska doba: 30.000

Specifikacije okolja

- Odlaganje izdelka: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Garancija

- Garancijska doba: 2 leti

Svetlobne značilnosti

- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Barvna temperatura: 2700 K
- Nazivni svetlobni tok: 250 lm
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: 0.5
- Barvni obroč: 827 | CCT of 2700K
- Korelirana barvna temperatura (nom.): 2700 K
- Svetlobni tok: 250 lm
- Stroboskopski učinek: 0,1
- Svetlobni izkoristek (ocenjeno) (nom.): 113 lm/W

Razno

- Udobje oči: Da
- Homologacijske oznake: Skladnost z direktivo RoHS, Oznaka CE, Potrdilo KEMA Keur
- LED Innovations: EyeComfort

Druge značilnosti

- Oznaka CE: Da
- Skladno z direktivo EU RoHS: Da

Priložena dokumentacija

- številka EAN: 8719514263567
- EOC: 871951426356700
- Ime izdelka: LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4

Napajanje

- Faktor moči (frakcija): 0.4

Poraba energije

- Koeficient moči: 0.4
- Napetost: 220-240 V
- Oznaka za energetske učinkovitost (EEL): E
- Poraba energije: 2,2

Dimenzije in teža izdelka

- Skupna višina: 300 mm
- Celotna dolžina: 300 mm
- Skupna širina: 30 mm

Nazivne vrednosti

- Predvidena življenjska doba: 30.000

Tehnične specifikacije

- Frekvenca: 50-60
- Premer: 30 mm
- Registrska številka za EPREL: 387349
- Referenca za merjenje toka: Sphere
- Možnost zatemnitve: Ne
- Vrednost migetanja (PstLM): 0,1
- Line Frequency: 50 to 60
- Vznožni podstavek: S14s

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8719514263567
- Neto teža: 0,1 kg
- Bruto teža: 0,13 kg
- Višina: 33,5 cm
- Dolžina: 3,3 cm
- Širina: 5,1 cm



Datum izdaje: 2025-08-30
Različica: 0.448

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com