

PHILIPS

Sijalka 60; 30; 16
W A60 E27

LED

2700/2500/2200K

806; 320; 150 lm

15000h



8719514263963



Ena svetilka. Vaše stikalo. Tri nastavitve svetlobe.

Spremenite osvetlitev tako, da bo ustrezala vašim potrebam. Svetilka LED Philips SceneSwitch omogoča preprosto spreminjanje nastavitve iz močne svetlobe v naravno svetlobo in v prijetno, toplo svetlobo. Vse kar potrebujete je vaše obstoječe stikalo.

Več kot samo osvetlitev

- Tri nastavitve svetlobe
- Nič več potrebe po zatemnitvi ali dodatni namestitvi

Visokokakovostna svetilka LED, ki deluje desetletja

- Izdelano za udobje vaših oči

Značilnosti

Tri nastavitve svetlobe (SSDL)

Nadomestna sijalka, ki združuje vse v enem, omogoča preklap med tremi različnimi ravnmi dnevne svetlobe – vse to prek vašega obstoječega stikala.

Pripravljeno za takojšnjo uporabo



Dodatna namestitvev ali zatemnilno stikalo ni potrebno. Ta sijalka ni primerna za uporabo z zatemnilnimi stikali. Če uporabljate zatemnilno stikalo, ga nastavite na 100% svetlost.

Izdelano za udobje vaših oči



Preprosto je opaziti, kako močna svetloba lahko obremeni oči. Če je presvetlo, se vse blešči. Če je prenežna, opazite migetanje. Zdaj lahko nežno osvetlite svoj svet s sijalkami LED, ki so zasnovane tako, da so prijetne za oči in ustvarijo popolno vzdušje v vašem domu.

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Oblika svetilke: Neusmerjena sijalka
- Vtičnica: E27
- Možnost zatemnitve: Ne
- Premaz sijalke: Motna
- Bulb Material: Glass

Dimenzije sijalke

- Višina: 10,4 cm
- Širina: 6 cm

Trpežnost

- Število ciklov vklopa/izklopa: 20.000
- Nominalna življenjska doba: 15.000

Specifikacije okolja

- Disposal of the product: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavržite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Svetlobne značilnosti

- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Barvna temperatura: 2700/2500/2200 K
- Nazivni svetlobni tok: 806, 320, 150 lm
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: 0.5
- Barvni obroč: 827/825/822 | CCT of 2700K/2500K/2200K
- Korelirana barvna temperatura (nom.): 2700, 2500, 2200 K
- Stroboskopski učinek: 0,4
- Svetlobni izkoristek (ocenjeno) (nom.): 107,00 lm/W

Razno

- Udobje oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort
- Dodatne funkcije: SceneSwitch

Druge značilnosti

- Učinkovitost: 107 lm/W
- Skladno z direktivo EU RoHS: Da

Priložena dokumentacija

- številka EAN: 8719514263963
- EOC: 871951426396301
- Ime izdelka: LEDClassic SSW 60W A60 E27WWFR ND 1PF/10

Napajanje

- Faktor moči (frakcija): 0.5

Poraba energije

- Koefficient moči: 0.5
- Napetost: AC 220-240 V
- Moč: 7,5, 3, 1,6 W
- Moč enakovredne navadne sijalke: 60;30;16 W
- Oznaka za energetska učinkovitost (EEL): F
- Poraba energije: 1,6, 3, 7,5 W

Dimenzije in teža izdelka

- Dolžina: 10,4 cm

Nazivne vrednosti

- Predvidena življenjska doba: 15.000

Tehnične specifikacije

- Frekvenca: 50-60 Hz
- Registrska številka za EPREL: 739282
- Referenca za merjenje toka: Sphere
- Vrednost migetanja (PstLM): 0,9
- Line Frequency: 50 to 60 Hz
- Možnost zatemnitve: Ne
- Vznožni podstavek: E27

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8719514263963
- Neto teža: 0,07 kg
- Bruto teža: 0,1 kg
- Višina: 14,6 cm
- Dolžina: 6,5 cm
- Širina: 6,3 cm



Datum izdaje: 2025-05-10
Različica: 0.297

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com