

PHILIPS

A67 – pametna
sijalka E27 – 1600

Hue White in barvna
svetloba

Do 1521 lumnov*

Bela in barvna svetloba

Takojšnje upravljanje prek
povezave Bluetooth

Za več možnosti dodajte
vmesnik Hue Bridge



8719514288157



Enostavna pametna razsvetljava


S tema pametnima sijalkama E27 zapolnite največje prostore z močno, barvno pametno osvetlitvijo. Odlikujeta se po svetilnosti, enakovredni 100-vatni sijalki, s čimer napolnita dnevne sobe, kuhinje in druge prostore z barvno svetlobo.

Enostavna in pametna razsvetljava

- Z aplikacijo s tehnologijo Bluetooth upravljajte do 10 svetil
- Upravljajte svetila z glasom*
- Ustvarite prilagojeno izkušnjo s pametno barvno osvetlitvijo
- Ustvarite pravo vzdušje z odtenki od tople do hladne bele svetlobe
- Zagotovite si popolne svetlobne učinke za vsakdanje dejavnosti
- Zagotovite si celoten nabor funkcij pametne razsvetljave z vmesnikom Bridge
- Zmogljiva, močna in barvna svetloba


Značilnosti

Z aplikacijo s tehnologijo Bluetooth upravljajte do 10 svetil



Z aplikacijo Hue s tehnologijo Bluetooth lahko doma upravljate pametna svetila Hue v posamezni sobi. Dodajte do 10 pametnih svetil in jih upravljajte s preprostim dotikom gumba v mobilni napravi.

Upravljajte svetila z glasom*



Philips Hue je združljiv s storitvama Amazon Alexa in Google Assistant, če ga seznanite z združljivo napravo Google Nest ali Amazon Echo. S preprostimi glasovni ukazi lahko upravljate več svetil v sobi ali pa le eno svetilko.

Ustvarite prilagojeno izkušnjo s pametno barvno osvetlitvijo



Preobrazite svoj dom z več kot 16 milijoni barv in v trenutku ustvarite pravo vzdušje za kateri koli dogodek. Z dotikom gumba lahko ustvarite slavnostno vzdušje za zabavo, spremenite dnevno sobo v kinodvorano, poudarite notranjo opremo z barvami in še veliko več.

Ustvarite pravo vzdušje z odtenki od tople do hladne bele svetlobe



Te sijalke in svetila omogočajo različne odtenke od tople do hladne bele svetlobe. Z možnostjo popolne zatemnitve od sijoče do zatemnjene nočne svetlobe lahko svetlobo svetila prilagodite na popolni odtenek in svetlost za svoje vsakodnevne potrebe.

Zagotovite si popolne svetlobne učinke za vsakdanje dejavnosti



Olajšajte si potek dneva in si ga izboljšajte s štirimi prednastavljenimi svetlobnimi učinki, ki so bili izdelani posebej za vaša dnevna opravila: za energijo, zbranost, branje in sprostitev. Dva hladna odtenka – Energize za dvig energije in Concentrate za boljšo koncentracijo – vas bosta zjutraj spravila v pogon oz. poskrbela, da ostanete osredotočeni. Topla odtenka – Read za branje in Relax za sprostitev – pa bosta pripomogla k udobnemu branju oz. umirila vaše misli.

Zagotovite si celoten nabor funkcij pametne razsvetljave z vmesnikom Bridge



Vmesnik Bridge ponuja funkcije, zaradi katerih je pametna razsvetljava resnično pametna – upravljanje zdoma, glasovno upravljanje, avtomatizirana osvetlitev in še veliko več. Svojim nastavitvam dodajte vmesnik Bridge, da ustvarite pristne izkušnje, izkoristite varno in zanesljivo tehnologijo ter še veliko več. Vmesnik Bridge je ključ do pametne razsvetljave, kakršne še niste videli.

Zmogljiva, močna in barvna svetloba

Ta sijalka zagotavlja močno toplo ali hladno belo svetlobo, ki je dovolj močna, da lahko v celoti osvetli kuhinjo, dnevno sobo ali kateri koli drug prostor.

Specifikacije

Dimenzije sijalke

- Dimenzije (Š x V x G): 67x131

Specifikacije okolja

- Vlažnost med delovanjem: 5 % <H<95 % (brez kondenzacije)
- Delovna temperatura: -10 °C do 45 °C

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Možnost zatemnitve z aplikacijo Hue in stikalom: Da

Garancija

- 2 leti: Da

Svetlobne značilnosti

- Indeks prikaza barv (CRI): 80

Priložena dokumentacija

- številka EAN: 8719514288157

Poraba energije

- Oznaka za energetske učinkovitost (EEL): F

Vzdrževanje

- Garancija: 2 leti

Tehnične specifikacije

- Svetilnost v luminih pri 4000 K: 1.521 lm
- Teža: 172 g
- Tehnologija sijalke: LED
- Pritrditev/vznožek: E27
- Registrska številka za EPREL: 1522888

Sijalka

- Referenčna nastavitve nadzora*: 4000K; via Hue app scene "Cool bright"
- Barvna temperatura: 2000K-6500K +16 million colors
- Premer: 67 mm
- Zasnova: A67
- Višina: 131 mm
- Vhodna napetost: 220V-240V
- Življenjska doba: 25.000 h
- Svetilnost: Bela in barvna svetloba
- Svetilnost v luminih: 1521 lumenov pri 4000 K
- Največja poraba energije v stanju pripravljenosti: 0.5 W
- Število ciklov vklopa/izklopa: 50.000
- Koeficient moči: 0.9
- Predvidena življenjska doba: 25.000 h
- Nadgradljivo s programsko opremo: Da
- Vklop: Takojšnja 100 % svetilnost
- Moč: 15 W
- Komunikacijski protokol: Bluetooth in Zigbee
- Nadgradljivo s programsko opremo: Ob povezavi z aplikacijo Bluetooth ali vmesnikom Hue Bridge

Vsebina škatle

- Sijalke hue: 1

Kaj podpira

- Združljivo s funkcijo Effects: Yes
- Združljivo s tehnologijo HomeKit: Yes
- Aplikacija Philips Hue: iOS 15 in novejši, Android 10.0 in novejši
- Glasovni pomočniki: Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit (prek vmesnika Hue), Microsoft Cortana (prek vmesnika Hue)
- Defined support period: 5 years, except 3 years for Hue Bridge (see "End of Support Policy")

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8719514288157
- Neto teža: 0,15 kg
- Bruto teža: 0,21 kg
- Višina: 210 mm
- Dolžina: 72 mm
- Širina: 72 mm
- Številka materiala (12NC): 929002471601



Datum izdaje: 2024-05-02
Različica: 0.745

© 2024 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com