

PHILIPS

Reflektor 50 W
PAR16 GU10

LED

2700/2500/2200K

355 lm

15000h



8719514307780



Ena svetilka. Vaše stikalo. Tri nastavitve osvetlitve.

Vzdušje v prostoru prilagodite glede na trenutno dejavnost. Z LED-sijalko Philips SceneSwitch lahko enostavno preklapljate med močno in naravno svetlobo ter prijetnim, toplim sijem. In to preprosto, z obstoječim stikalom.

Visokokakovostna svetloba

- Vsestranska svetloba

Več kot samo osvetlitev

- Ponastavitev svetilke na privzeto tovarniško nastavitev
- Nič več potrebe po zatemnitvi ali dodatni namestitvi
- Svetilka shrani vašo zadnjo nastavitev.

Značilnosti

Vsestranska svetloba

Z inovativno zasnovo in obliko v starinskem slogu ta LED-sijalka preprečuje nastajanje senc, ki običajno nastanejo ob straneh svetlobnega snopa. Rezultat? Naravna, topla bela svetloba povsod naokrog.

Ponastavi (SceneSwitch)



Če uporabljate več svetilk, ki niso več sinhronizirane, preklopite stikalo (vklopite in izklopite v 1 sekundi), da obnovite privzeto tovarniško nastavitvev svetilk.

Pripravljeno za takojšnjo uporabo



Dodatna namestitev ali zatemnilno stikalo ni potrebno. Ta sijalka ni primerna za uporabo z zatemnilnimi stikali. Če uporabljate zatemnilno stikalo, ga nastavite na 100% svetlost.

Samodejni pomnilnik (SceneSwitch)



Svetilka Scene Switch ima vgrajen pomnilniški čip, ki shrani zadnjo nastavitvev svetlobe, če je stikalo izklopljeno dlje kot 6 sekund. Če osvetlitve ne preklapljate pogosto, bo ob ponovnem vklopu zasvetila svetloba v priljubljenem načinu.

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Oblika svetilke: Usmerjena reflektorska
- Vtičnica: GU10
- Možnost zatemnitve: Ne
- Premaz sijalke: Prozorna
- Bulb Material: Glass

Dimenzije sijalke

- Višina: 5,4 cm
- Širina: 5 cm

Trpežnost

- Število ciklov vklopa/izklopa: 50.000
- Nominalna življenjska doba: 15.000 h

Specifikacije okolja

- Disposal of the product: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavržite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Svetlobne značilnosti

- Kot snopa: 36 stopinj
- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Barvna temperatura: 2700/2500/2200 K
- Nazivni svetlobni tok: 355 lm
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: 0.5
- Barvni obroč: 827-825-822 | CCT of 2700K/2500K/2200K
- Korelirana barvna temperatura (nom.): 2700, 2500, 2200 K
- Svetlobni tok: 355 lm
- Stroboskopski učinek: 0,6
- Svetlobni izkoristek (ocenjeno) (nom.): 73,00 lm/W

Razno

- Udobje oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort
- Dodatne funkcije: WarmGlow, SceneSwitch

Druge značilnosti

- Učinkovitost: 73 lm/W
- Skladno z direktivo EU RoHS: Da

Priložena dokumentacija

- številka EAN: 8719514307780
- EOC: 871951430778000
- Ime izdelka: LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4

Napajanje

- Faktor moči (frakcija): 0.5

Poraba energije

- Koefficient moči: 0.5
- Napetost: 220-240 V
- Moč: 4,8 W
- Moč enakovredne navadne sijalke: 50 W
- Poraba energije: 1,5, 3,5, 4,8 W
- Oznaka za energetska učinkovitost (EEL): F

Dimenzije in teža izdelka

- Dolžina: 5,4 cm

Nazivne vrednosti

- Predvidena življenjska doba: 15.000 h
- Nazivna najvišja intenzivnost: 600 cd

Tehnične specifikacije

- Frekvenca: 50-60 Hz
- Registrska številka za EPREL: 1825222
- Referenca za merjenje toka: Narrow Cone
- Vrednost migetanja (PstLM): 1
- Line Frequency: 50 to 60 Hz
- Možnost zatemnitve: Ne
- Vznožni podstavek: GU10

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8719514307780
- Neto teža: 0,05 kg
- Bruto teža: 0,07 kg
- Višina: 12,7 cm
- Dolžina: 5,3 cm
- Širina: 6,3 cm



Datum izdaje: 2025-04-03
Različica: 0.387

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com