

PHILIPS

Reflektor PAR16
GU10

LED

3000 K

550 lm

15000h



8719514308633



Uživajte v topli beli svetlobi sijalke LED

Ta Philipsova sijalka LED oddaja čudovito in zelo toplo svetlobo, ima izjemno dolgo življenjsko dobo in zagotavlja znatne prihranke pri energiji. Zaradi njene barvne temperature plamena je sijalka popolna izbira za prijetno vzdušje.

Visokokakovostna svetloba

- Hladna, živahna svetloba

Izberite enostavno zamenjavo za stare žarnice

- Podobna oblika in velikost kot pri halogenskih reflektorjih

Ustvarite pravo svetlobo za svoj dom

- 120-stopinjski svetlobni snop – reflektor

Značilnosti

3500 K [sijalke LED]



Ta sijalka ima barvno temperaturo 3500 K in oddaja hladno, poživljajočo

svetlobo, s katero lahko ustvarite prijetno vzdušje za druženje s prijatelji ali umirjeno okolje za uživanje ob branju knjige.

Nadomešča halogenske reflektorje



LED-reflektor čudovito oblikovane zasnove in tradicionalnih dimenzij poskrbi za moderno osvetlitev. Je idealna okolju prijazna zamenjava za standardne halogenske reflektorje.

120-stopinjski svetlobni snop – reflektor [LED-sijalke]

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Oblika svetilke: Neusmerjena reflektorska
- Vtičnica: GU10
- Premaz sijalke: Motna
- Možnost zatemnitve: Ne
- Bulb Material: Glass

Trpežnost

- Število ciklov vklopa/izklopa: 50.000
- Nominalna življenjska doba: 15.000

Specifikacije okolja

- Odlaganje izdelka: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Svetlobne značilnosti

- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Barvna temperatura: 3000 K
- Nazivni svetlobni tok: 550 lm
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: 0.5
- Barvni obroč: 830 | CCT of 3000K
- Svetlobni izkoristek (ocenjeno) (nom.): 112 lm/W

Razno

- Udobje oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort

Priložena dokumentacija

- številka EAN: 8719514308633
- EOC: 871951430863300
- Ime izdelka: LEDClassic 550lm GU10 WH 120D ND1PF SRT4

Poraba energije

- Koeficient moči: 0.5
- Napetost: 220-240 V
- Oznaka za energetske učinkovitost (EEL): E
- Poraba energije: 4,9

Dimenzije in teža izdelka

- Skupna višina: 54 mm
- Celotna dolžina: 54 mm
- Skupna širina: 50 mm

Tehnične specifikacije

- Frekvenca: 50-60
- Registrska številka za EPREL: 1825202

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8719514308633
- Neto teža: 0,05 kg
- Bruto teža: 0,07 kg
- Višina: 12,7 cm
- Dolžina: 5,3 cm
- Širina: 6,3 cm



Datum izdaje: 2025-09-10
Različica: 0.226

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com