

# PHILIPS

Jantarna sijalka z žarilno nitko 40 W A160 E27

LED

1800K

470 lm

15000h

Možnost zatemnitve



8719514313767



## Vrhunska LED-sijalka za dom

Ta Philipsova sijalka LED oddaja čudovito in zelo toplo svetlobo, ima izjemno dolgo življenjsko dobo in zagotavlja znatne prihranke pri energiji. Zaradi njene barvne temperature plamena je sijalka popolna izbira za prijetno vzdušje.

### Izjemno topla bela svetloba z možnostjo zatemnitve

- Ponuja udobno in toplo vzdušje v vaši sobi z dodatno prijetno belo svetlobo, ki jo je mogoče zatemniti in ustvariti zasebno atmosfero.

### Zasnovana za občudovanje in privlačna, ko je vklopljena ali izklopljena

- Čudovitega videza, ko so vklopljene ali izklopljene

# Značilnosti

## Izjemno topla bela svetloba z možnostjo zatemnitve



Izboljšajte vzdušje v svojem domu z dodatno toplo belo svetlobo, ki jo je mogoče z aplikacijo ali glasovnim ukazom zatemniti na željeno raven svetlosti.

## Čudovitega videza, ko so vklopljene ali izklopljene



»Te krasne sijalke z vidno žarilno nitko poskrbijo za pridih elegance in nostalgije v vsakem prostoru. Privlačne na pogled, ko so vklopljene ali izklopljene.«

# Specifikacije

## Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Oblika svetilke: Neusmerjena sijalka
- Vtičnica: E27
- Možnost zatemnitve: Da
- Premaz sijalke: Jantarna

## Dimenzije sijalke

- Višina: 29,3 cm
- Širina: 16,2 cm

## Zasnova in izdelava

- Material: Steklo

## Trpežnost

- Število ciklov vklopa/izklopa: 20.000
- Temperaturni obseg okolja: od -20 do +45 °C
- Nominalna življenjska doba: 15.000 h

## Specifikacije okolja

- Disposal of the product: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjne odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

## Svetlobne značilnosti

- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Barvna temperatura: 1800 K
- Nazivni svetlobni tok: 470 lm
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: 0.5
- Barvni obroč: 818 | CCT of 1800K
- Korelirana barvna temperatura (nom.): 1800 K
- Svetlobni tok: 470 lm
- Stroboskopski učinek: 0,4
- Svetlobni izkoristek (ocenjeno) (nom.): 67 lm/W

## Razno

- Udobje oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort
- Dodatne funkcije: Možnost zatemnitve, Dekorativa

## Druge značilnosti

- Učinkovitost: 67 lm/W
- Oznaka CE: Da
- Skladno z direktivo EU RoHS: Da

## Priložena dokumentacija

- številka EAN: 8719514313767
- EOC: 871951431376700
- Ime izdelka: LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM

**Napajanje**

- Faktor moči (frakcija): 0.7

**Poraba energije**

- Koeficient moči: 0.7
- Napetost: 220-240 V
- Moč: 7 W
- Moč enakovredne navadne sijalke: 40 W
- Poraba energije: 7 W

**Dimenzije in teža izdelka**

- Dolžina: 29,3 cm

**Nazivne vrednosti**

- Predvidena življenjska doba: 15.000 h

**Tehnične specifikacije**

- Frekvenca: 50-60 Hz
- Vrednost migetanja (PstLM): 1
- Line Frequency: 50 to 60 Hz
- Možnost zatemnitve: Samo s posameznimi zatemnilnimi stikali
- Vznožni podstavek: E27

**Dimenzije in teža embalaže**

- EAN/UPC – izdelek: 8719514313767
- Neto teža: 0,23 kg
- Bruto teža: 0,49 kg
- Višina: 32 cm
- Dolžina: 18,5 cm
- Širina: 18,5 cm
- Številka materiala (12NC): 929002983501



Datum izdaje: 2024-09-17  
Različica: 0.371

© 2024 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)