

PHILIPS

Motna sijalka z žarilno
nitko 40 W A60 E27

LED

2200–2700K

470 lm

15000h

Možnost zatemnitve



8719514323773



Uživajte v topli beli LED-svetlobi z zatemnitvijo

Philipsove sijalke LED oddajajo čudovito toplo belo svetlobo, imajo izjemno dolgo življenjsko dobo in zagotavljajo znatne prihranke pri energiji. Sijalka s čisto in elegantno zasnovo je popoln nadomestek klasičnih motnih sijalk.

Izberite sonaravno rešitev

- Do 90-odstotni prihranek energije

Ustvarite pravo svetlobo za svoj dom

- Idealno za splošno osvetlitev prostora

Značilnosti

Do 90-odstotni prihranek energije



Uživajte v varčnosti sijalk LED, ne da bi pri tem morali žrtvovati kakovost svetlobe. Če zamenjate svoje obstoječe halogenske sijalke ali sijalke z žarilno nitko, energetske stroške takoj zmanjšate za več kot 90 %

Idealno za splošno osvetlitev



Philipsove standarde LED-sijalke za vse potrebe zagotavljajo sodobno in idealno splošno osvetlitev prostorov.

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Oblika svetilke: Neusmerjena sijalka
- Vtičnica: E27
- Premaz sijalke: Motna
- Možnost zatemnitve: Da
- Bulb Material: Glass

Trpežnost

- Število ciklov vklopa/izklopa: 20.000
- Nominalna življenjska doba: 15.000

Specifikacije okolja

- Odlaganje izdelka: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Svetlobne značilnosti

- Indeks prikaza barv (CRI): 90
- Barvna temperatura: 2200-2700 K
- Nazivni svetlobni tok: 470 lm
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: 45
- Barvni obroč: 922-927 | CCT of 2200K-2700K
- Svetlobni izkoristek (ocenjeno) (nom.): 138 lm/W

Razno

- Udobje oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort
- Dodatne funkcije: Možnost zatemnitve, WarmGlow

Priložena dokumentacija

- številka EAN: 8719514323773
- EOC: 871951432377300
- Ime izdelka: LED classic 40W A60 E27 FR WGD90 SRT4

Poraba energije

- Koeficient moči: 0.6
- Napetost: 220-240 V
- Moč enakovredne navadne sijalke: 40 W
- Oznaka za energetske učinkovitost (EEL): D
- Poraba energije: 3,4 W

Dimenzije in teža izdelka

- Skupna višina: 104 mm
- Celotna dolžina: 104 mm
- Skupna širina: 60 mm

Tehnične specifikacije

- Frekvenca: 50-60
- Registrska številka za EPREL: 453243

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8719514323773
- Neto teža: 0,03 kg
- Bruto teža: 0,05 kg
- Višina: 14,6 cm
- Dolžina: 6,5 cm
- Širina: 6,3 cm



Datum izdaje: 2025-09-24
Različica: 0.422

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com