

PHILIPS

Prozorna sijalka z žarilno nitko 60 W ST64 E27

LED

2200–2700K

806 lm

15000h

Možnost zatemnitve



8719514323919



Uživajte v topli beli LED-svetlobi z zatemnitvijo

Philipsove sijalke LED oddajajo čudovito toplo belo svetlobo, imajo izjemno dolgo življenjsko dobo in zagotavljajo znatne prihranke pri energiji. Sijalka s čisto in elegantno zasnovo je popoln nadomestek klasičnih motnih sijalk.

Izberite sonaravno rešitev

- Do 90-odstotni prihranek energije

Ustvarite pravo svetlobo za svoj dom

- Idealno za splošno osvetlitev prostora

Značilnosti

Do 90-odstotni prihranek energije



Uživajte v varčnosti sijalk LED, ne da bi pri tem morali žrtvovati kakovost svetlobe. Če zamenjate svoje obstoječe halogenske sijalke ali sijalke z žarilno nitko, energetske stroške takoj zmanjšate za več kot 90 %

Idealno za splošno osvetlitev



Philipsove standarde LED-sijalke za vse potrebe zagotavljajo sodobno in idealno splošno osvetlitev prostorov.

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Oblika svetilke: Neusmerjena sijalka
- Vtičnica: E27
- Premaz sijalke: Prozorna
- Možnost zatemnitve: Da
- Bulb Material: Glass

Dimenzije sijalke

- Višina: 14 cm
- Širina: 6,4 cm

Trpežnost

- Število ciklov vklopa/izklopa: 20.000
- Nominalna življenjska doba: 15.000

Specifikacije okolja

- Odlaganje izdelka: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Svetlobne značilnosti

- Indeks prikaza barv (CRI): 90
- Barvna temperatura: 2200–2700 K
- Nazivni svetlobni tok: 806 lm
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: takojšnja polna svetloba
- Barvni obroč: 922–927 | CCT of 2200K–2700K

Razno

- Udobje oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort
- Dodatne funkcije: Možnost zatemnitve, WarmGlow

Druge značilnosti

- Učinkovitost: 136 lm/W

Priložena dokumentacija

- številka EAN: 8719514323919
- EOC: 871951432391900
- Ime izdelka: LED classic 60W ST64 E27 CL WGD90 SRT4

Poraba energije

- Koeficient moči: 0.6
- Napetost: 220–240 V
- Moč enakovredne navadne sijalke: 60 W
- Oznaka za energetska učinkovitost (EEL): D
- Poraba energije: 5,9 W

8719514323919

Dimenzije in teža izdelka

- Dolžina: 14 cm

Tehnične specifikacije

- Frekvenca: 50-60 Hz
- Registrska številka za EPREL: 453250

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8719514323919
- Neto teža: 0,04 kg
- Bruto teža: 0,07 kg
- Višina: 17,7 cm
- Dolžina: 7 cm
- Širina: 7,5 cm



Datum izdaje: 2025-06-13
Različica: 0.429

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com