

# PHILIPS

Prozorna sijalka z žarilno  
nitko 75 W A60 E27

LED

2200–2700K

1055 lm

15000h

Možnost zatemnitve



8719514323995



## Uživajte v topli beli LED-svetlobi z zatemnitvijo

Philipsove sijalke LED oddajajo čudovito toplo belo svetlobo, imajo izjemno dolgo življenjsko dobo in zagotavljajo znatne prihranke pri energiji. Sijalka s čisto in elegantno zasnovo je popoln nadomestek klasičnih motnih sijalk.

### Izberite sonaravno rešitev

- Boljše za vašo denarnico in naš planet

### Ustvarite pravo svetlobo za svoj dom

- Idealno za splošno osvetlitev prostora

# Značilnosti

## Prihranite do 90 % energije



Tehnologija LED porabi do 90 % manj energije v primerjavi s standardnimi sijalkami. Strošek nakupa se vam tako kmalu povrne, poleg tega pa vsako leto prihranite kar nekaj denarja. Hkrati tako pomagata tudi pri varovanju okolja.

## Idealno za splošno osvetlitev



Philipsove standarde LED-sijalke za vse potrebe zagotavljajo sodobno in idealno splošno osvetlitev prostorov.

# Specifikacije

## Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Oblika svetilke: Neusmerjena sijalka
- Vtičnica: E27
- Možnost zatemnitve: Samo s posameznimi zatemnilnimi stikali

## Dimenzije sijalke

- Višina: 10,4 cm
- Širina: 6 cm

## Trpežnost

- Število ciklov vklopa/izklopa: 20.000
- Nominalna življenjska doba: 15.000 h

## Specifikacije okolja

- Disposal of the product: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

## Svetlobne značilnosti

- Indeks prikaza barv (CRI): 90
- Barvna temperatura: 2200–2700 K
- Nazivni svetlobni tok: 1055 lm
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: takojšnja polna svetloba
- Barvni obroč: 922–927 | CCT of 2200K–2700K

## Razno

- Udobje oči: Da

## Druge značilnosti

- Učinkovitost: 146 lm/W

## Priložena dokumentacija

- številka EAN: 8719514323995
- EOC: 871951432399500
- Ime izdelka: LED classic 75W A60 E27 CL WGD90 SRT4

## Poraba energije

- Koeficient moči: 0.6
- Napetost: 220–240 V
- Moč: 7,2 W
- Moč enakovredne navadne sijalke: 75 W
- Oznaka za energetske učinkovitost (EEL): D

## Dimenzije in teža izdelka

- Dolžina: 10,4 cm

## Tehnične specifikacije

- Frekvenca: 50–60 Hz
- Registrska številka za EPREL: 1109133
- Referenca za merjenje toka: Sphere



Datum izdaje: 2025-02-21  
Različica: 0.265

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)