

PHILIPS

Podolgovata prozorna
sijalka z žarilno nitko 60 W
P45 E27

LED

2200–2700K

806 lm

15000h

Možnost zatemnitve



8719514324633



Uživajte v topli beli LED-svetlobi z zatemnitvijo

Philipsovi LED-lestenci iz motnega stekla oddajajo čudovito sijočo svetlobo in imajo izjemno dolgo življenjsko dobo. Sijalka je čudovita tudi, ko je izklopljena, zato je idealna za okrasna svetila z velikimi vznožki (E27).

Izberite sonaravno rešitev

- Do 90-odstotni prihranek energije

Ustvarite pravo svetlobo za svoj dom

- Idealno za okrasna svetila

Značilnosti

Do 90-odstotni prihranek energije



Uživajte v varčnosti sijalk LED, ne da bi pri tem morali žrtvovati kakovost

svetlobe. Če zamenjate svoje obstoječe halogenske sijalke ali sijalke z žarilno nitko, energetske stroške takoj zmanjšate za več kot 90 %

Idealno za okrasna svetila



Philipsove okrogle LED-sijalke zagotavljajo sodobno osvetlitev in jih lahko uporabite v okrasnih svetilih, npr. v lestencih, stropnih ventilatorjih, ambientalnih in stebrih svetilkah.

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Oblika svetilke: Neusmerjena okrogla
- Vtičnica: E27
- Premaz sijalke: Prozorna
- Možnost zatemnitve: Da
- Bulb Material: Glass

Trpežnost

- Število ciklov vklopa/izklopa: 20.000
- Nominalna življenjska doba: 15.000

Specifikacije okolja

- Odlaganje izdelka: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavržite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Svetlobne značilnosti

- Indeks prikaza barv (CRI): 90
- Barvna temperatura: 2200–2700 K
- Nazivni svetlobni tok: 806 lm
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: 0.5
- Barvni obroč: 922–927 | CCT of 2200K–2700K
- Svetlobni izkoristek (ocenjeno) (nom.): 136 lm/W

Razno

- Udobje oči: Da
- LED Innovations: EyeComfort
- Dodatne funkcije: Možnost zatemnitve, WarmGlow

Priložena dokumentacija

- številka EAN: 8719514324633
- EOC: 871951432463300
- Ime izdelka: LED classic 60W P45 E27 WGD90 CL SRT4

Poraba energije

- Koeficient moči: 0.6
- Napetost: 220–240 V
- Moč enakovredne navadne sijalke: 60 W
- Oznaka za energetske učinkovitost (EEL): D
- Poraba energije: 5,9 W

Dimenzije in teža izdelka

- Skupna višina: 78 mm
- Celotna dolžina: 78 mm
- Skupna širina: 45 mm

Tehnične specifikacije

- Frekvenca: 50-60
- Registrska številka za EPREL: 1109151

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8719514324633
- Neto teža: 0,02 kg
- Bruto teža: 0,04 kg
- Višina: 12,7 cm
- Dolžina: 5,3 cm
- Širina: 6,3 cm



Datum izdaje: 2025-08-30
Različica: 0.314

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com