

PHILIPS

A60 – pametna sijalka
E27 – 800 (4 v paketu)

Hue White Ambiance

Do 806 lumnov*

Topla do hladna bela svetloba

Takojšnje upravljanje prek
povezave Bluetooth

Za več možnosti dodajte
vmesnik Hue



8719514328280



Enostavna pametna razsvetljava

Pametne sijalke E27 ponujajo na tisoče odtenkov tople in hladne bele svetlobe, njihova bajonetna podnožja pa ustrezajo večini standardnih nosilcev. Z brezžično zatemnitvijo lahko v trenutku ustvarite pravo vzdušje.

Enostavna in pametna razsvetljava

- Z aplikacijo s tehnologijo Bluetooth upravljajte do 10 svetil
- Upravljajte svetila z glasom*
- Ustvarite pravo vzdušje z odtenki od tople do hladne bele svetlobe
- Zagotovite si popolne svetlobne učinke za vsakdanje dejavnosti
- Zagotovite si celoten nabor funkcij pametne razsvetljave z vmesnikom Bridge
- Prijetna, nastavljiva bela svetloba


Značilnosti

Z aplikacijo s tehnologijo Bluetooth upravljajte do 10 svetil



Z aplikacijo Hue s tehnologijo Bluetooth lahko doma upravljate pametna svetila Hue v posamezni sobi. Dodajte do 10 pametnih svetil in jih upravljajte s preprostim dotikom gumba v mobilni napravi.

Upravljajte svetila z glasom*



Philips Hue je združljiv s storitvama Amazon Alexa in Google Assistant, če ga seznanite z združljivo napravo Google Nest ali Amazon Echo. S preprostimi glasovni ukazi lahko upravljate več svetil v sobi ali pa le eno svetilko.

Ustvarite pravo vzdušje z odtenki od tople do hladne bele svetlobe



Te sijalke in svetila omogočajo različne odtenke od tople do hladne bele svetlobe. Z možnostjo popolne zatemnitve od sijoče do zatemnjene nočne svetlobe lahko svetlobo svetila prilagodite na popolni odtenek in svetlost za svoje vsakodnevne potrebe.

Zagotovite si popolne svetlobne učinke za vsakdanje dejavnosti



Olajšajte si potek dneva in si ga izboljšajte s štirimi prednastavljenimi svetlobnimi učinki, ki so bili izdelani posebej za vašo dnevna opravila: za energijo, zbranost, branje in sprostitev. Dva hladna odtenka – Energize za dvig energije in Concentrate za boljšo koncentracijo – vas bosta zjutraj spravila v pogon oz. poskrbela, da ostanete osredotočeni. Topla odtenka – Read za branje in Relax za sprostitev – pa bosta pripomogla k udobnemu branju oz. umirila vaše misli.

Zagotovite si celoten nabor funkcij pametne razsvetljave z vmesnikom Bridge



Vmesnik Bridge ponuja funkcije, zaradi katerih je pametna razsvetljava resnično pametna – upravljanje zdoma, glasovno upravljanje, avtomatizirana osvetlitev in še veliko več. Svojim nastavitvam dodajte vmesnik Bridge, da ustvarite pristne izkušnje, izkoristite varno in zanesljivo tehnologijo ter še veliko več. Vmesnik Bridge je ključ do pametne razsvetljave, kakršne še niste videli.

Prijetna, nastavljiva bela svetloba



Sijalke so po svetilnosti primerljive s tradicionalnimi 60-vatnimi sijalkami ter tako zagotavljajo zadostno stopnjo svetlobe od tople do hladne bele za branje na kavču, poslušanje glasbe ali sproščanje v spalnici.

Specifikacije

Dimenzije sijalke

- Dimenzije (Š x V x G): 60x110

Specifikacije okolja

- Vlažnost med delovanjem: 5 % <H<95 % (brez kondenzacije)
- Delovna temperatura: -20 do 45 °C

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Možnost zatemnitve z aplikacijo Hue in stikalom: Da

Garancija

- 2 leti: Da

Svetlobne značilnosti

- Indeks prikaza barv (CRI): 80

Priložena dokumentacija

- številka EAN: 8719514328280

Poraba energije

- Oznaka za energetske učinkovitost (EEL): F

Vzdrževanje

- Garancija: 2 leti

Tehnične specifikacije

- Svetilnost v luminih pri 4000 K: 806 lm
- Teža: 72
- Tehnologija sijalke: LED
- Pritrditev/vznožek: E27
- Registrska številka za EPREL: 1522886

Sijalka

- Referenčna nastavitve nadzora*: 4000K; via Hue app scene "Cool bright"
- Barvna temperatura: 2200K-6500K
- Premer: 60 mm
- Zasnova: A60
- Višina: 110 mm
- Vhodna napetost: 220V-240V
- Življenjska doba: 25.000 h
- Svetilnost: Topla do hladna bela svetloba
- Svetilnost v luminih: 806 lumnov pri 4000K
- Največja poraba energije v stanju pripravljenosti: 0.5 W
- Število ciklov vklopa/izklopa: 50.000
- Koeficient moči: 0.5
- Predvidena življenjska doba: 25.000 h
- Nadgradljivo s programsko opremo: ob povezavi z aplikacijo Bluetooth ali vmesnikom Hue Bridge
- Vklop: Takojšnja 100 % svetilnost
- Moč: 9 W
- Komunikacijski protokol: Bluetooth in Zigbee
- Nadgradljivo s programsko opremo: Ob povezavi z aplikacijo Bluetooth ali vmesnikom Hue Bridge

Vsebina škatle

- Sijalke hue: 4

Kaj podpira

- Združljivo s funkcijo Effects: Yes
- Združljivo s tehnologijo HomeKit: Yes
- Aplikacija Philips Hue: iOS 15 in novejši, Android 10.0 in novejši
- Glasovni pomočniki: Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit (prek vmesnika Hue), Microsoft Cortana (prek vmesnika Hue)
- Defined support period: 5 years, except 3 years for Hue Bridge (see "End of Support Policy")

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8719514328280
- Neto teža: 0,28 kg
- Bruto teža: 0,39 kg
- Višina: 174 mm
- Dolžina: 140 mm
- Širina: 146 mm
- Številka materiala (12NC): 929002489804



Datum izdaje: 2024-05-02
Različica: 0.529

© 2024 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com