

PHILIPS


Navzdol
usmerjena svetilka

Vgradne svetilke


IMPALA SL264

Bela

Zatemnitev



8719514328631



Bolj ko sijalko zatemnite, toplejši je ton svetlobe.

Ustvarite popolno razpoloženje z vgradnimi reflektorji Philips LED WarmGlow z možnostjo zatemnitve. Bolj ko sijalko zatemnite, toplejši je ton svetlobe.

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih

Zasnova in izdelava

- Barva: Bela
- Material: Kovina, Plastika

Trpežnost

- Število ciklov vklopa/izklopa: 50.000
- Nominalna življenjska doba: 25.000

Specifikacije okolja

- Odlaganje izdelka: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavržite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Možnost zatemnitve z daljinskim upravljalnikom: Ne
- Vgrajena LED-sijalka: Da
- Priložen daljinski upravljalnik: Ne

Svetlobne značilnosti

- Kot snopa: 36 stopinj
- Skladnost barv: 5 SDCM
- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Barvna temperatura: 2200–2700 K
- Svetlobni izkoristek (ocenjeno) (nom.): 71 lm/W

Razno

- Posebej zasnovano za: Spalnica, Dnevna soba, Jedilnica, Kuhinja, Pisarna
- Slog: Sodobno
- Tip: Vgradne svetilke
- Udobje oči: Da
- Dodatne funkcije: Možnost zatemnitve

Druge značilnosti

- Tok v sijalki: 33 mA

Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 0,195 kg
- Dolžina vgradnega dela: 4 mm
- Skupna višina: 48 mm
- Celotna dolžina: 48 mm
- Skupna širina: 92 mm
- Izrez za vgradno stropno svetilko: 6,8–7,8 cm x 6,8–7,8 cm

Vzdrževanje

- Garancija: 2 leti

Tehnične specifikacije

- Premer: 92 mm
- Skupna svetilnost v lumnih, nosilec: 500
- Barva svetlobe: 2200–2700
- Omrežno napajanje: AC 220–240
- Nosilec, možnost zatemnitve: Da
- Moč priložene sijalke: 6
- Koda IP: IP20 | zaščiteno pred stikom s prsti
- Zaščitni razred: Razred II – dvojno izolirano

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8719514328631
- Neto teža: 0,05 kg
- Bruto teža: 0,06 kg
- Višina: 10,5 cm
- Dolžina: 10,5 cm
- Širina: 17,6 cm



Datum izdaje: 2025-09-06
Različica: 0.307

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com