

PHILIPS

Reflektor 4,7 W (enak.
50 W) PAR16 GU10

Smart LED

Nastavljiva bela

Plastika

Preprosto priključite in
uporabljajte

Upravljanje z aplikacijo WiZ ali
glasom



8719514372320



Izbirate lahko med toplo in hladno belo svetlobo

Pametna sijalka Philips Smart LED GU10 bo standardne vgradne nosilce ali reflektorje popestrila z razpršeno, nastavljivo, toplo ali hladno belo svetlobo. Sijalka je povezana s tehnologijo WiZ. Uporabite jo z obstoječim omrežjem Wi-Fi in jo upravljajte z aplikacijo WiZ ali svojim glasom.

Enostavna namestitev

- Enostavno priključite in uporabljajte. Deluje z vašim obstoječim omrežjem Wi-Fi.

Pametno upravljanje

- Upravljajte kjerkoli z vašim pametnim telefonom.
- Glasovno upravljanje s storitvijo Google Assistant, Alexa ali Siri.

Pametne funkcije

- Samodejno upravljanje svetil z urniki
- Spremljanje porabe energije
- Prednastavljanje funkcij za dobro počutje

Načini osvetlitve

- Nastavljiva topla in hladna bela ter prednastavljeni načini
- Prilagodite prizore z prednastavljenimi dinamičnimi svetlobnimi načini.

Značilnosti

Preprosto priključite in uporabljajte

WiZ deluje z vašim obstoječim brezžičnim usmerjevalnikom, saj ne potrebujete dodatnega prehoda. Svetilo preprosto priklopite, prenesite aplikacijo WiZ in že ste pripravljeni na uporabo.

Upravljanje od koder koli

S pametnim telefonom upravljajte svetila WiZ od koder koli. Ni vam treba skrbeti, če ste pred odhodom od doma luči pustili prižgane. Aplikacija WiZ je na voljo za iOS in Android.

Glasovno upravljanje

Upravljajte svetila prostoročno z glasom ter bližnjico za storitev Google Assistant, Amazon Alexa ali Siri. S preprostimi glasovnimi ukazi lahko luči vklopite ali izklopite, prilagajate intenzivnost svetlobe, spremenite barvo in nastavite svetlobne prizore po meri.

Samodejno upravljanje svetil z urniki

Uporabite samodejno upravljanje svetil, ki ustreza vašim dnevnim in tedenskim rutinam. Načrtujte vklop svetil ob trenutku, ko prispete domov, in jih ugasnite, ko jih ne potrebujete.

Spremljanje porabe energije

Aplikacija WiZ beleži porabo energije vaših svetil. Oglejte si tedensko ali dnevno poročilo ter preudarno načrtujte optimizirano porabo energije doma.

Prednastavljanje funkcij za dobro počutje

V aplikaciji WiZ uporabite prednastavljene funkcije za dobro počutje ter uživajte v vzorcih osvetlitve, ki kar najbolje ustrezajo vašemu dnevnemu cirkadianemu ritmu. WiZ vam bo zagotovil močno dnevno svetlobo, kadar potrebujete poživitev in zbranost, ter nato neopazno prešel v nežno toplo belo svetlobo, ki vam bo pomagala pri sprostitvi in boljšem spancu.

Nastavljiva topla in hladna bela ter prednastavljeni načini

Izberite iz širokega nabora poživljajoče hladno bele ali nežne toplo bele, ali pa preprosto izberite med prednastavljenimi načini, kot sta Zbranost in Sprostitev, da ustvarite najboljše vzdušje za svoje dejavnosti.

Prilagojene scene

Pomešajte različne načine barvne in bele svetlobe, da ustvarite popolno vzdušje svetlobe za svoj trenutek dneva. Shranite ga in ga kadar koli prikličite z aplikacijo, WiZmote ali glasom.

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Oblika svetilke: PAR16
- Vtičnica: GU10
- Tehnologija: Pametna sijalka Wi-Fi
- Možnost zatemnitve: Samo s posameznimi zatemnilnimi stikali

Dimenzije sijalke

- Višina: 5,8 cm
- Teža: 0,05 kg
- Širina: 5 cm

Trpežnost

- Povprečna življenjska doba (pri 2,7 ure dnevno): 15 leto
- Faktor vzdrževanja svetlobnega toka: 70%
- Število ciklov vklopa/izklopa: 50.000
- Nominalna življenjska doba: 15.000 h

Svetlobne značilnosti

- Kot snopa: 36 stopinj
- Skladnost barv: 6SDCM
- Indeks prikaza barv (CRI): 90
- Barvna temperatura: 2700-6500 K
- Svetla barva kategorije: Nastavljiva bela
- Nazivni svetlobni tok: 345 lm
- Čas vklopa: <0.5 s
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: takojšnja polna svetloba

Razno

- Udobje oči: Da

Druge značilnosti

- Tok v sijalki: 40 mA
- Učinkovitost: 73 lm/W

Priložena dokumentacija

- številka EAN: 8719514372320
- EOC: 871951437232000
- Ime izdelka: PHI WFB 50W GU10 927-65 TW 1PF/6

Poraba energije

- Koeficient moči: 0.51
- Napetost: 220-240 V
- Moč: 4,7 W
- Moč enakovredne navadne sijalke: 50 W
- Oznaka za energetske učinkovitost (EEL): F

Dimenzije in teža izdelka

- Dolžina: 5,8 cm

Nazivne vrednosti

- Nazivni kot snopa: 36 stopinj
- Predvidena življenjska doba: 15.000 h
- Nazivni svetlobni tok: 345 lm
- Nazivna najvišja intenzivnost: 550 cd
- Nazivna moč: 4.7 W

Vzdrževanje

- Garancija: 2 leti

Tehnične specifikacije

- Frekvenca: 50-60 Hz
- Registrska številka za EPREL: 584540

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8719514372320
- Neto teža: 0,05 kg
- Bruto teža: 0,09 kg
- Višina: 16 cm
- Dolžina: 7 cm
- Širina: 7 cm
- Številka materiala (12NC): 929002448321



Datum izdaje: 2024-04-20
Različica: 0.144

© 2024 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com