

PHILIPS

Stenska svetilka Skies 14
W E27 P45, brez sijalke

Zunanja svetila

Brez sijalke

Antracit

Vodoodporna



8719514385320



Elegantno do prihrankov

Ta elegantna antracitna stropna svetilka Philips vas vabi, da se v soju njene svetlobe sprostite ob dobri knjigi. Z minimalističnim senčilom oddaja močno razpršeno svetlobo in je odlična za montažo na steno in strop.

Vnesite eleganco na svoj vrt

- Odločite se za sodoben slog
- Odločite se za zunanjo stropno svetilko
- Visokokakovosten aluminij in najsodobnejša sintetična vlakna

Posebne značilnosti

- Primerno za stensko in stropno namestitve
- Enostavna namestitve za vsako uporabo

Zasnovano za vrt

- IP44 – odporno na vremenske pogoje

Značilnosti

Odločite se za sodoben slog

Svetilka je izdelana v Evropi in ima edinstveno zasnovo, s katero boste lahko ustvarili sodoben slog.


Odločite se za stropno svetilko

S to stropno svetilko lahko najboljše izkoristite prostor okoli svojega doma, saj je odlična za osvetlitev vhoda ali terase.

Visokokakovosten material

Ta Philipsova svetilka je namenjena samo za uporabo na prostem. Je vzdržljiva in trajna, zato bo noč za nočjo osvetljevala vaš vrt. Izdelana je iz visokokakovostnega litega aluminija in najsodobnejših sintetičnih vlaken.

Namestitev na steno in strop



Svetilko lahko namestite na steno ali strop, kot želite.

Enostavna nastavitve

Svetilka in pritrdilni elementi so izdelani za enostavno namestitev. Vse, kar potrebujete, je priloženo v embalaži, kot so vijaki in ustrezni izvijač. Priložena so tudi jasna navodila, kam lahko svetilko namestite in uporabne informacije o oznakah IP za vodoodpornost.

IP44 – odporno na vremenske pogoje



Zunanja svetilka Philips je zasnovana posebej za vlažna zunanja okolja. Prestala je številne preizkuse za vodoodporno delovanje. Raven IP opisujeta dve številki: prva se nanaša na raven zaščite pred prahom, druga pa na raven zaščite pred vodo. Zunanja svetilka ima raven IP44: ker je zaščiten pred pršenjem vode, je pogosta in idealna svetilka za zunanjo uporabo.

Specifikacije

Zasnova in izdelava

- Barva: Antracitna
- Material: Aluminij

Specifikacije okolja

- Disposal of the product: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Odporno na vse vremenske pogoje: Da
- Idealno za stensko in stropno namestitev: Da

Vrt

- Vrt: Vrt in terasa

Razno

- Posebej zasnovano za: Vrt in terasa
- Slog: Sodobno
- Tip: Stenske svetilke
- Udobje oči: Ne
- Dodatne funkcije: Vodoodporna

Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 1,000 kg
- Višina: 8,1 cm
- Dolžina: 26 cm
- Širina: 26 cm

Vzdrževanje

- Garancija: 2 leti

Tehnične specifikacije

- Življenjska doba do: 10.000 h
- Omrežno napajanje: 50–60 Hz
- LED: Ne
- Priložen svetlobni vir energijskega razreda: sijalka ni priložena
- Pritrditev/vznožek: E27
- Moč priložene sijalke: –
- Največja moč nadomestne sijalke: 14 W
- Koda IP: IP44
- Zaščitni razred: Razred II
- Število svetlobnih virov: 2

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8719514385320
- Neto teža: 1,07 kg
- Bruto teža: 1,24 kg
- Višina: 279 mm
- Dolžina: 95 mm
- Širina: 274 mm



Datum izdaje: 2025-03-11
Različica: 0.343

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com