

PHILIPS

Stenska svetilka Bridge
15 W E27, brez sijalke

Ecomoods

Brez sijalke

Antracit

Senzor; vodoodporno



8719514385429



Elegantno do prihrankov

Z elegantno antracitno zunanjo stensko svetilko Philips s senzorjem gibanja uživajte v lenobnih večerih na vrtu. Ko pridete domov, vas pričaka s toplo belo svetlobo. Ustvarite prijetno vzdušje s to arhitekturno zanimivo svetilko.

Varčne svetlobne rešitve

- Izjemno dolga življenjska doba sijalke
- Varčevanje z energijo

Vnesite eleganco na svoj vrt

- Elegantna in sodobna zasnova za vaš vrt
- Občutek za podrobnosti in izdelava iz prvovrstnih ter elegantnih materialov
- Popolna paleta možnih načinov uporabe
- Visokokakovosten aluminij in najsodobnejša sintetična vlakna

Prijetno vzdušje in priročnost

- Sij tople bele svetlobe za dobrodošlico

Posebne značilnosti

- IP 44, zasnovana za uporabo na prostem
- Pozdravna in pomirjujoča svetloba

Značilnosti

Izjemno dolga življenjska doba sijalke



Priložena je sijalka Philips z izjemno dolgo življenjsko dobo do 20.000 ur.

Varčevanje z energijo



V primerjavi s tradicionalnimi viri svetlobe ta sijalka Philips varčuje z energijo in vam tako pomaga prihraniti denar pri računih za elektriko ter prispeva k ohranjanju okolja.

Elegantna in sodobna zasnova

Sodobno oblikovana svetila Philips so elegantna in minimalistična, lepa podnevi in ponoči, ne da bi zasenčila vrt ali teraso. Na voljo je popolna ponudba svetil, zato boste gotovo našli tudi tako, ki se sklada z vašim prostorom in okusom.

Občutek za podrobnosti



Vsak kos je sestavljen iz visokokakovostnih komponent in vzdržljivih materialov, kakršna sta na primer tlačno liti aluminij in nerjavno jeklo.


Mnoge možnosti uporabe

Philipsova stenska, stojеča, stebrna in stropna svetila predstavljajo popolno zunanjo razsvetljavo na vrtu, terasi, poti ali balkonu, saj po sončnem zahodu ustvarijo prijetno, sproščujoče vzdušje, dajejo pa tudi pomirjujoč občutek zanesljive vidljivosti v temi.

Visokokakovosten material

Ta Philipsova svetilka je namenjena samo za uporabo na prostem. Je vzdržljiva in trajna, zato bo noč za nočjo osvetljevala vaš vrt. Izdelana je iz visokokakovostnega litega aluminija in najsodobnejših sintetičnih vlaken.

Topla bela svetloba za dobrodoščico



Paleta zunanjih svetilk Philips ustvarja čudovito toplo belo svetlobo za dobrodoščico. Barvna temperatura svetlobe je 2700 K. Dajejo tudi dovolj svetlobe odlično vidljivost, tako da lahko zunanji prostor uporabljate, kakor in kolikor časa želite, ter se sprostite, ker veste, da boste ponoči varni in zaščiteni.

Zasnovoano za uporabo na prostem



Zasnova z razredom zaščite IP44 je primerna za uporabo na prostem, zato se lahko na svetila Philips za uporabo na prostem zanesete tudi v dežju, soncu ali snegu.

Pozdravna in pomirjujoča svetloba

Senzor gibanja se samodejno vključi, ko pridete domov, in vas opozori na obiskovalce.

Specifikacije

Zasnova in izdelava

- Barva: Antracitna
- Material: Aluminij

Specifikacije okolja

- Disposal of the product: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Odporno na vse vremenske pogoje: Da
- Senzor gibanja: Da

Vrt

- Vrt: Vrt in terasa

Razno

- Posebej zasnovano za: Vrt in terasa
- Slog: Sodobno
- Tip: Stenske svetilke
- Udobje oči: Ne
- Dodatne funkcije: Senzor, Vodoodporna

Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 1,060 kg
- Višina: 24,5 cm
- Dolžina: 11,8 cm
- Širina: 10,1 cm

Vzdrževanje

- Garancija: 2 leti

Tehnične specifikacije

- Življenjska doba do: 10.000 h
- Omrežno napajanje: 50–60 Hz
- LED: Ne
- Priložen svetlobni vir energijskega razreda: sijalka ni priložena
- Pritrditev/vznožek: E27
- Moč priložene sijalke: –
- Koda IP: IP44
- Zaščitni razred: Razred II
- Število svetlobnih virov: 1

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8719514385429
- Neto teža: 1,07 kg
- Bruto teža: 1,31 kg
- Višina: 26,5 cm
- Dolžina: 11,8 cm
- Širina: 13,2 cm



Datum izdaje: 2025-03-14
Različica: 0.268

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com