

PHILIPS

Stenska svetilka Bridge
15 W E27, brez sijalke

Ecomoods

Brez sijalke

Antracit

Vodoodporna



8719514385801



Elegantno do prihrankov

Z elegantno antracitno zunanjo stensko svetilko uživajte v lenobnih večerih na vrtu. Oddaja toplo belo svetlobo, zato je idealna za splošno osvetlitev vrta. Ustvarite prijetno vzdušje z arhitekturno zanimivo svetilko.

Varčne svetlobne rešitve

- Do 80 % manjša poraba energije
- Izjemno dolga življenjska doba sijalke
- Izdelano iz trpežnega in zanesljivega visokokakovostnega materiala

Vnesite eleganco na svoj vrt

- Elegantna in sodobna zasnova za vaš vrt
- Občutek za podrobnosti in izdelava iz prvovrstnih ter elegantnih materialov
- Popolna paleta možnih načinov uporabe

Prijetno vzdušje in priročnost

- Sij tople bele svetlobe za dobrodošlico

Posebne značilnosti

- IP 44, zasnovana za uporabo na prostem

Značilnosti

Energijska učinkovitost



Svetila Philips za uporabo na prostem je paleta cenovno dostopnih izdelkov za zunanjo osvetlitev vrta, ki združuje sodobno obliko z najnovejšo energijsko učinkovito tehnologijo. V primerjavi s klasičnimi viri svetlobe prihrani do 80 % energije. Rezultat je dober tako za planet kot za vaš žep, saj denar leto za letom ostaja v njem – kamor tudi spada.

Izjemno dolga življenjska doba sijalke



Priložena je sijalka Philips z izjemno dolgo življenjsko dobo do 20.000 ur.

Visokokakovosten material



Trpežna zasnova. Vsi kosi v zbirki Philips za uporabo na prostem so iz visokokakovostnih materialov in komponent, odpornih na zunanje pogoje.

Elegantna in sodobna zasnova

Sodobno oblikovana svetila Philips so elegantna in minimalistična, lepa podnevi in ponoči, ne da bi zasenčila vrt ali teraso. Na voljo je popolna ponudba svetil, zato boste gotovo našli tudi tako, ki se sklada z vašim prostorom in okusom.

Občutek za podrobnosti




Vsak kos je sestavljen iz visokokakovostnih komponent in vzdržljivih materialov, kakršna sta na primer tlačno liti aluminij in nerjavno jeklo.

Mnoge možnosti uporabe

Philipsova stenska, stoječa, stebna in stropna svetila predstavljajo popolno zunanjo razsvetljavo na vrtu, terasi, poti ali balkonu, saj po sončnem zahodu ustvarijo prijetno, sproščujoče vzdušje, dajejo pa tudi pomirjujoč občutek zanesljive vidljivosti v temi.

Topla bela svetloba za dobrodošlico



Paleta zunanjih svetilk Philips ustvarja čudovito toplo belo svetlobo za dobrodošlico. Barvna temperatura svetlobe je 2700 K. Dajejo tudi dovolj svetlobe odlično vidljivost, tako da lahko zunanji prostor uporabljate, kakor in kolikor časa želite, ter se sprostite, ker veste, da boste ponoči varni in zaščiteni.

Zasnovo za uporabo na prostem



Zasnova z razredom zaščite IP44 je primerna za uporabo na prostem, zato se lahko na svetila Philips za uporabo na prostem zanesete tudi v dežju, soncu ali snegu.

Specifikacije

Zasnova in izdelava

- Barva: Antracitna
- Material: Kovina

Trpežnost

- Nominalna življenjska doba: 10.000

Specifikacije okolja

- Odlaganje izdelka: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjne odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Odporno na vse vremenske pogoje: Da
- Vgrajena LED-sijalka: Ne

Vrt

- Vrt: Vrt in terasa

Razno

- Posebej zasnovano za: Vrt, Patio
- Slog: Sodobno
- Tip: Stenske svetilke
- Udobje oči: Ne
- Dodatne funkcije: Vodoodporna

Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 0,889 kg
- Skupna višina: 212 mm
- Celotna dolžina: 118 mm
- Skupna širina: 101 mm

Vzdrževanje

- Garancija: 2 leti

Tehnične specifikacije

- Omrežno napajanje: 50–60 Hz
- Priložen svetlobni vir energijskega razreda: sijalka ni priložena
- Pritrditev/vznožek: E27
- Moč priložene sijalke: –
- Koda IP: IP44 | Žična zaščita in odporno na škropljenje
- Zaščitni razred: Razred II – dvojno izolirano
- Število svetlobnih virov: 1

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8719514385801
- Neto teža: 0,89 kg
- Bruto teža: 1,23 kg
- Višina: 25,6 cm
- Dolžina: 11,8 cm
- Širina: 13,2 cm



Datum izdaje: 2025-08-30
Različica: 0.332

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com