

PHILIPS

Ventilatorska stropna
svetilka Atlas 28+35 W

Stropne ventilatorske
svetilke

2700/5500/4000K

nikelj

Daljinski upravljalnik



8719514408555



En nosilec. Vaše stikalo. Tri nastavitve svetlobe.

Združite prilagodljivo svetlobo in prijeten vetrič s Philipsovo zložljivo stropno ventilatorsko svetilko LED z daljinskim upravljalnikom. S svojimi prozornimi lopaticami, ki se zložijo in skrijejo, ko jih ne uporabljate, in tremi nastavitvami svetlobe SceneSwitch bo ta luč ustvarila popolno vzdušje v katerem koli prostoru.

Preprosta uporaba

- Zložljivi stropni ventilator s prozornimi lopaticami
- Enostavna namestitev, varna uporaba
- Zmogljivo, zanesljivo delovanje
- Zagotovite si celoletno uporabo
- Uživate v prijetnem pihljanju
- Piročni časovniki

Ambientalni svetlobni učinek

- Svetla, a prijetna stropna svetilka

Vrhunska kakovost

- Tiho delovanje motorja

Značilnosti

Zložljivi stropni ventilator s prozornimi lopaticami

Poslovite se od sence vrtečih se lopatic na stropu: ta ventilator ima prozorne lopatice, ki se lahko zložijo v svetilo in skrijejo, ko jih ne uporabljate.

Enostavna namestitve, varna uporaba

Philipsova zložljiva stropna ventilatorska svetilka LED je prestala stroge varnostne teste, ima vijake, odporne proti padcem, robustno zasnovano in druge pomembne varnostne funkcije.

Zmogljivo, zanesljivo delovanje

Stropna ventilatorska svetilka LED Philips je zasnovana tako, da zagotavlja močno kroženje zraka in dolgotrajno zanesljivost. Zasnova s širokimi lopaticami omogoča veliko pokritost volumna, da se zagotovi največji pretok zraka za hlajenje.

Zagotovite si celoletno uporabo

Po zaslugi poletnega in zimskega načina delovanja lahko v vsakem trenutku uporabite najprimernejše nastavitve za kroženje zraka v prostoru.

Uživajte v prijetnem pihljanju

Zagotovite si morsko sapico v katerem koli prostoru v hiši s funkcijo Natural Breeze, ki omogoča dinamične nastavitve hitrosti ventilatorja.

Priročni časovniki

Nastavite lahko dva različna časovnika, ki po določenem času izklopita vaše svetilo, in to z daljinskim upravljalnikom.

Svetla, a prijetna stropna svetilka

Philipsova stropna ventilatorska svetilka LED oddaja močno, a hkrati prijetno svetlobo, ki jo lahko upravljate s priloženim daljinskim upravljalnikom ali stenskim stikalom.

Tiho delovanje motorja

Philipsova stropna ventilatorska svetilka LED ima tih motor, ki omogoča kroženje zraka v prostoru brez glasnega brnenja.

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Oblika svetilke: Okrogla

Zasnova in izdelava

- Barva: nikelj
- Material: Kovina, Plastika

Trpežnost

- Povprečna življenjska doba (pri 2,7 ure dnevno): 15 leto
- Faktor vzdrževanja svetlobnega toka: 70%
- Število ciklov vklopa/izklopa: 15.000

Specifikacije okolja

- Disposal of the product: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Nastavljiva glava reflektorja: Ne
- Možnost zatemnitve z daljinskim upravljalnikom: Ne
- Vgrajena LED-sijalka: Da
- Priložen daljinski upravljalnik: Da

Svetlobne značilnosti

- Skladnost barv: 6 SDCM
- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: <2

Razno

- Posebej zasnovano za: Spalnica, Dnevna soba, Jedilnica, Kuhinja, Domača pisarna
- Slog: Sodobno
- Tip: Stropne ventilatorske svetilke
- Udobje oči: Da
- Dodatne funkcije: Daljinski upravljalnik

Druge značilnosti

- Tok v sijalki: 290 mA
- Učinkovitost: 128 lm/W

Poraba energije

- Koeficient moči: 0.9

Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 6,9 kg
- Višina: 41,8 cm
- Dolžina: 48,5 cm
- Širina: 48,5 cm

Vzdrževanje

- Garancija: 2 leti

Tehnične specifikacije

- Življenjska doba do: 15.000 h
- Premer: 485 mm
- Skupna svetilnost v lumnih, nosilec: 4500
- Barva svetlobe: 2700/5500/4000
- Omrežno napajanje: AC 220–240
- Nosilec, možnost zatemnitve: Ne
- LED: Da
- Koda IP: IP20
- Zaščitni razred: Razred I



Datum izdaje: 2025-03-20
Različica: 0.430

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com