

PHILIPS

Podolgovata – pametna sijalka E14

Žarilna nitka Hue White Ambiance

Topla do hladna bela svetloba

Takojšnje upravljanje prek povezave Bluetooth

Upravljanje z aplikacijo ali glasom*

Za več možnosti dodajte vmesnik Hue



8719514411807



Enostavna pametna razsvetljava

Ta sijalka ima klasičen videz starinske sijalke, le da je manjše velikosti. Podolgovata sijalka z žarilno nitko ima navito notranjo žarilno nitko in podnožje E14, ki je kot nalašč za zagotavljanje tople do hladne bele svetlobe za majhne nosilce, kjer želite starinski slog s pridihom sodobnega.

Enostavna in pametna razsvetljava

- Upravljajte svetila z glasom*
- Upravljajte svetila z glasom*
- Zagotovite si celoten nabor funkcij pametne razsvetljave z vmesnikom Bridge
- Ustvarite pravo vzdušje z odtenki od tople do hladne bele svetlobe

Značilnosti

Upravljajte svetila z glasom*



Philips Hue je združljiv s storitvama Amazon Alexa in Google Assistant, če ga seznanite z združljivo napravo Google Nest ali Amazon Echo. S preprostimi glasovni ukazi lahko upravljate več svetil v sobi ali pa le eno svetilko.

Upravljajte svetila z glasom*




Upravljajte svetila prostoročno z glasom! S preprostimi glasovni ukazi lahko upravljate več svetil v sobi ali pa le eno svetilko. *Deluje s storitvama Google Assistant in Amazon Alexa.

Zagotovite si celoten nabor funkcij pametne razsvetljave z vmesnikom Bridge



Vmesnik Bridge ponuja funkcije, zaradi katerih je pametna razsvetljava resnično pametna – upravljanje zdoma, glasovno upravljanje, avtomatizirana osvetlitev in še veliko več. Svojim nastavitvam dodajte vmesnik Bridge, da ustvarite pristne izkušnje, izkoristite varno in zanesljivo tehnologijo ter še veliko več. Vmesnik Bridge je ključ do pametne razsvetljave, kakršne še niste videli.

Ustvarite pravo vzdušje z odtenki od tople do hladne bele svetlobe



Izbirajte med več kot 50.000 odtenki od tople do hladne bele svetlobe, da ustvarite popolno vzdušje v svojem domu za vsako dejavnost in uro dneva. Vsako jutro uporabite svetlo, belo svetlobo, da začnete dan polni energije in pozorni ali pa svojo večerno rutino osvetlite s temnim zlatim sijem.

Specifikacije

Dimenzije sijalke

- Dimenzije (Š x V x G): 129x39x39

Specifikacije okolja

- Vlažnost med delovanjem: 5 % <H<95 % (brez kondenzacije)
- Delovna temperatura: -20 do 45 °C

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Možnost zatemnitve z aplikacijo Hue in stikalom: Da

Garancija

- 2 leti: Da

Svetlobne značilnosti

- Indeks prikaza barv (CRI): 80

Priložena dokumentacija

- številka EAN: 8719514411807

Poraba energije

- Oznaka za energetske učinkovitost (EEL): G

Vzdrževanje

- Garancija: 2 leti

Tehnične specifikacije

- Priložena sijalka s svetilnostjo v lumnih: 350 lm
- Teža: 38
- Tehnologija sijalke: LED
- Pritrditev/vznožek: E14
- Svetilnost v lumnih pri 2700 K: 350 lm
- Registrska številka za EPREL: 1036997

Sijalka

- Barvna temperatura: 2200–4500K
- Zasnova: Candle
- Vhodna napetost: 220V–240V
- Življenjska doba: 15.000 h
- Svetilnost: Od tople bele do hladne dnevne svetlobe
- Svetilnost v lumnih: 350 lm
- Največja poraba energije: 4,6 W
- Največja poraba energije v stanju pripravljenosti: 0.5 W
- Število ciklov vklopa/izklopa: 50.000
- Koeficient moči: 0.6
- Predvidena življenjska doba: 15.000 h
- Nadgradljivo s programsko opremo: ob povezavi z aplikacijo Bluetooth ali vmesnikom Hue Bridge
- Vkllop: Takojšnja 100 % svetilnost
- Moč: 4,4 W
- Moč enakovredne navadne sijalke: 30 W
- Komunikacijski protokol: Bluetooth in Zigbee
- Možnost globoke zatemnitve: Da
- Nadgradljivo s programsko opremo: Ob povezavi z aplikacijo Bluetooth ali vmesnikom Hue Bridge

Vsebina škatle

- Sijalke hue: 1

Kaj podpira

- Združljivo s funkcijo Effects: Yes
- Združljivo s tehnologijo HomeKit: Yes
- Aplikacija Philips Hue: iOS 15 in novejši, Android 10.0 in novejši
- Glasovni pomočniki: Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit (prek vmesnika Hue), Microsoft Cortana (prek vmesnika Hue)
- Defined support period: 5 years, except 3 years for Hue Bridge (see "End of Support Policy")

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8719514411807
- Neto teža: 0,03 kg
- Bruto teža: 0,07 kg
- Višina: 174 mm
- Dolžina: 55 mm
- Širina: 72 mm
- Številka materiala (12NC): 929003145201



Datum izdaje: 2024-05-02
Različica: 0.347

© 2024 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com