

PHILIPS

Stenska svetilka
Python 6 W

Zunanja svetila

4000 K

Antracit

Vodoodporna

8719514417618



Uživajte na čudovito osvetljenem vrtu

Stenska svetilka Philips Python v antracitni barvi poskrbi za moderen videz vaše stene. Z razpršeno in hladno belo svetlobo razsvetli vaš vhod.

Varčne svetlobne rešitve

- Dolga življenjska doba do 25.000 ur

Napredna LED-osvetlitev

- 5-letna garancija za sistem LED
- Visokokakovostna svetloba LED

Vrhunska kakovost

- Visokokakovosten aluminij in najsodobnejša sintetična vlakna

Zasnovano za uporabo na prostem

- IP44 – odporno na vremenske pogoje

Posebne značilnosti

- Vgrajen senzor gibanja in dnevno-nočni senzor

Visokokakovostna svetloba

- Hladna bela svetloba – 4000 K

Značilnosti

Dolga življenjska doba do 25.000 ur



Zanesljiva visokokakovostna sijalka LED traja do 25.000 ur. Lahko ste povsem brez skrbi, saj menjava ne bo potrebna več let, ob tem pa boste vsak večer uživali v popolni osvetlitvi vrta.

5-letna garancija za sistem LED



Poleg standardne 2-letne garancije za to svetilo Philips nudi tudi 5-letno garancijo za sistem LED (modul LED in pogonska enota).

Visokokakovostna svetloba LED



Ta svetila LED uporabljajo edinstveno Philipsovo rešitev. Vklopijo se takoj in omogočajo optimalno svetilnost, s svetlobo pa poudarjajo živahne barve vašega vrta.

Visokokakovosten aluminij in najsodobnejša sintetična vlakna



Ta Philipsova svetilka je namenjena samo za uporabo na prostem. Je vzdržljiva in trajna, zato bo noč za nočjo osvetljevala vaš vrt. Izdelana je iz visokokakovostnega litega aluminija in najsodobnejših sintetičnih vlaken.

IP44 – odporno na vremenske pogoje



Ta Philipsova zunanja svetilka je posebej izdelana za vlažna zunanja okolja in je prestala številne preizkuse za vodooodporno delovanje. Raven zaščite IP44 zagotavlja, da je zaščitena pred vdorom prahu in pršenjem vode – je popolna izbira za splošno uporabo na prostem.

Vgrajen senzor gibanja in dnevno-nočni senzor



Z vgrajenim senzorjem gibanja vas te luči samodejno pozdravijo, ko se zvečer vrnete domov, ali zasvetijo ob prihodu obiskovalcev. Unikatna dnevno-nočna funkcija samodejno vklopi luči, ko se zunaj stemni – popolno za dolge poletne večere in vašo varnost.

Hladna bela svetloba – 4000 K



Ali veste, da različne odtenke bele svetlobe določajo različne temperature barve, ki se merijo v kelvinih (K)? Nižja temperatura barve ustvarja toplo in prijetnejšo belo svetlobo, višje temperature barve pa hladno in bolj energično belo svetlobo. To svetilo oddaja hladno belo svetlobo s 4000 K.

Specifikacije

Zasnova in izdelava

- Barva: Antracitna
- Material: Kovina

Trpežnost

- Nominalna življenjska doba: 25.000

Specifikacije okolja

- Odlaganje izdelka: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Proti rji, proti prahu: Da
- Dvosmerni snopi svetlobe: Ne
- Namestitev click!FIX: Da
- Dnevni in nočni senzor: Ne
- Usmerjeni snopi svetlobe: Ne
- Možnost zatemnitve: Ne
- Možnost zatemnitve z daljinskim upravljalnikom: Ne
- FFP – Paket brez motenj (Frustration Free Pack): Ne
- Odporno na vse vremenske pogoje: Da
- Vgrajena LED-sijalka: Da
- Senzor gibanja ter dnevni in nočni senzor: Ne
- Senzor gibanja: Ne
- Idealno za ustvarjanje vzdušja: Ne
- Idealno za orientacijsko osvetlitev: Ne
- Prenosni: Ne
- Napajalni adapter je priložen: Ne
- Vključen zaščitni ovoj: Ne
- Priložen daljinski upravljalnik: Ne
- Odporen material visoke kakovosti: Da
- Prosto vrtljivo v vseh smereh: Ne
- Sončna energija: Ne
- Nastavljiva glava (navzgor/navzdol): No
- Polnjenje prek povezave USB: Ne
- Topla bela svetloba: Ne
- Osrednji predmet: Ne
- Osrednji predmet: Ne
- Vrsta priključka: No plug

Vrt

- Vrt: Vrt in terasa

Svetlobne značilnosti

- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Barvna temperatura: 4000 K

Razno

- Posebej zasnovano za: Vrt, Patio
- Slog: Sodobno
- Tip: Stenske svetilke
- Udobje oči: Ne
- Dodatne funkcije: Vodoodporna

Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 0,42 kg
- Skupna višina: 215 mm
- Celotna dolžina: 171 mm
- Skupna širina: 84 mm

Vzdrževanje

- Garancija: 5 let

Tehnične specifikacije

- Skupna svetilnost v lumnih, nosilec: 500
- Barva svetlobe: 4000
- Priložen svetlobni vir energijskega razreda: E
- Koda IP: IP44 | Žična zaščita in odporno na škropljenje
- Zaščitni razred: Razred II – dvojno izolirano
- Zamenljiv svetlobni vir: Da

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8719514417618
- Neto teža: 0,42 kg
- Bruto teža: 0,51 kg
- Višina: 23 cm
- Dolžina: 9,5 cm
- Širina: 18 cm



Datum izdaje: 2025-08-30
Različica: 0.378

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com