

# PHILIPS

Stebrna svetilka  
Splay 12 W


Zunanja svetila

4000 K

Antracit

Vodoodporna

8719514417816



## Uživajte na čudovito osvetljenem vrtu

Ta antracitna zunanja stebrna svetilka Philips Splay elegantne oblike osvetli in razsvetli vaš vhod z razpršeno ter hladno belo svetlobo, s svojo kakovostjo pa poživi mesta za druženje.

### Varčne svetlobne rešitve

- Dolga življenjska doba do 25.000 ur

### Vnesite eleganco na svoj vrt

- Sodobna zunanja razsvetljava

### Napredna LED-osvetlitev

- 5-letna garancija za sistem LED

### Vrhunska kakovost

- Visokokakovosten aluminij in najsodobnejša sintetična vlakna

### Zasnovano za uporabo na prostem

- IP44 – odporno na vremenske pogoje

### Posebne značilnosti

- Zmogljiva svetloba

### Visokokakovostna svetloba

- Hladna bela svetloba – 4000 K

# Značilnosti

## Dolga življenjska doba do 25.000 ur



Zanesljiva visokokakovostna sijalka LED traja do 25.000 ur. Lahko ste povsem brez skrbi, saj menjava ne bo potrebna več let, ob tem pa boste vsak večer uživali v popolni osvetlitvi vrta.

## Sodobna zunanja razsvetljava

Eleganten in sodoben videz Philipsove impresivne, izrazite in minimalistične zunanje razsvetljave na popoln način poudari vrtove, poti in zunanje prostore s svetlobo.

## 5-letna garancija za sistem LED



Poleg standardne 2-letne garancije za to svetilo Philips nudi tudi 5-letno garancijo za sistem LED (modul LED in pogonska enota).

## Visokokakovosten aluminij in najsodobnejša sintetična vlakna



Ta Philipsova svetilka je namenjena samo za uporabo na prostem. Je vzdržljiva in trajna, zato bo noč za nočjo osvetljevala vaš vrt. Izdelana je iz visokokakovostnega litega aluminija in najsodobnejših sintetičnih vlaken.

## IP44 – odporno na vremenske pogoje




Ta Philipsova zunanja svetilka je posebej izdelana za vlažna zunanja okolja in je prestala številne preizkuse za vodoodporno delovanje. Raven zaščite IP44 zagotavlja, da je zaščitena pred vdorom prahu in pršenjem vode – je popolna izbira za splošno uporabo na prostem.

## Zmogljiva svetloba

To Philipsovo zunanje svetilo daje močno svetlobo. Izjemno svetla osvetlitev za svetel vrt ali teraso.

## Hladna bela svetloba – 4000 K



Ali veste, da različne odtenke bele svetlobe določajo različne temperature barve, ki se merijo v kelvinih (K)? Nižja temperatura barve ustvarja toplo in prijetnejšo belo svetlobo, višje temperature barve pa hladno in bolj energično belo svetlobo. To svetilo oddaja hladno belo svetlobo s 4000 K.

# Specifikacije

## Zasnova in izdelava

- Barva: Antracitna
- Material: Kovina

## Trpežnost

- Nominalna življenjska doba: 25.000

## Specifikacije okolja

- Odlaganje izdelka: Ob koncu (ekonomskega) življenja izdelek zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi in ga ne odlagajte med običajne gospodinske odpadke. S pravilnim odlaganjem izdelka med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

## Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Proti rji, proti prahu: Da
- Dvosmerni snopi svetlobe: Ne
- Namestitev click!FIX: Da
- Dnevni in nočni senzor: Ne
- Usmerjeni snopi svetlobe: Ne
- Možnost zatemnitve: Ne
- Možnost zatemnitve z daljinskim upravljalnikom: Ne
- FFP – Paket brez motenj (Frustration Free Pack): Ne
- Odporno na vse vremenske pogoje: Da
- Vgrajena LED-sijalka: Da
- Senzor gibanja ter dnevni in nočni senzor: Ne
- Senzor gibanja: Ne
- Idealno za ustvarjanje vzdušja: Ne
- Idealno za orientacijsko osvetlitev: Ne
- Prenosni: Ne
- Napajalni adapter je priložen: Ne
- Vključen zaščitni ovoj: Ne
- Priložen daljinski upravljalnik: Ne
- Odporen material visoke kakovosti: Da
- Prosto vrtljivo v vseh smereh: Ne
- Sončna energija: Ne
- Nastavljiva glava (navzgor/navzdol): No
- Polnjenje prek povezave USB: Ne
- Topla bela svetloba: Ne
- Osrednji predmet: Ne
- Osrednji predmet: Ne
- Vrsta priključka: No plug

## Vrt

- Vrt: Vrt in terasa

## Svetlobne značilnosti

- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Barvna temperatura: 4000 K

## Razno

- Posebej zasnovano za: Vrt, Patio
- Slog: Sodobno
- Tip: Stebrne svetilke
- Udobje oči: Ne
- Dodatne funkcije: Vodoodporna

## Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 1,39 kg
- Skupna višina: 960 mm
- Celotna dolžina: 120 mm
- Skupna širina: 160 mm

## Vzdrževanje

- Garancija: 5 let

## Tehnične specifikacije

- Skupna svetilnost v lumnih, nosilec: 1200
- Barva svetlobe: 4000
- Priložen svetlobni vir energijskega razreda: E
- Koda IP: IP44 | Žična zaščita in odporno na škropljenje
- Zaščitni razred: Razred I – ozemljeno
- Zamenljiv svetlobni vir: Ne

## Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8719514417816
- Neto teža: 1,39 kg
- Bruto teža: 1,68 kg
- Višina: 105 cm
- Dolžina: 13,5 cm
- Širina: 17,5 cm



Datum izdaje: 2025-08-30  
Različica: 0.378

© 2025 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)